

# PHILIPS

Foco encastrável

Funcional

MESON

Branco



8718696173602



## Luz LED confortável para os olhos

As luminárias LED Philips fornecem luz concebida para o conforto dos seus olhos.

### Fácil de experimentar

- Ideal para salas com tetos baixos, este equipamento é subtil e discreto.

### Efeito de luz

- Luz brilhante e uniforme

### Segurança

- Sem radiações UV prejudiciais

### Montagem

- Controlador com conector integrado para uma instalação fácil.

### Duração

- Vida útil longa até 15.000 horas



# Destaques

## Adequada para tetos baixos Design estreito

### Luz brilhante e uniforme

A luz é nítida e distribuída uniformemente em todo o espaço de forma fiável.

### Sem radiações UV prejudiciais

O produto foi concebido para eliminar quaisquer radiações UV potencialmente prejudiciais.

## Controlador com conector integrado para uma instalação fácil.

Permite uma instalação segura e fácil sem necessidade de conhecimentos ou ligações.

### Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: branco
- Material: plástico

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não
- Peça de centro: Sim

## Características da luz

- Ângulo de feixe: 110 °
- Índice de restituição cromática (IRC): 80

## Diversos

- Concebida especialmente para: Funcional

## Consumo de energia

- Etiqueta de eficiência energética: A+

## Dimensões e peso do produto

- Comprimento da cavidade: 12,5 cm
- Largura da cavidade: 12,5 cm
- Altura: 4,7 cm
- Comprimento: 14 cm
- Peso líquido: 0,121 kg
- Distância de encastramento: 10,5 cm
- Largura: 14 cm

## Assistência

- Garantia: 1 ano(s)

## Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Diâmetro: 140 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1300
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe: A+
- Potência da lâmpada incluída: 13
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696173602
- Peso líquido: 0,090 kg
- Peso bruto: 0,121 kg
- Altura: 14,200 cm
- Comprimento: 14,100 cm
- Largura: 5,400 cm
- Número de material (12NC): 915005805801



Data de publicação:  
2020-11-26  
Versão: 0.265

© 2020 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)