

PHILIPS

Iluminação
descendente

Funcional

MESON

White



8718696173657



Luz LED confortável para os olhos

As luminárias LED Philips fornecem luz concebida para o conforto dos seus olhos.

Fácil de experimentar

- Ideal para salas com tetos baixos, este equipamento é subtil e discreto.

Efeito de luz

- Luz brilhante com distribuição uniforme

Segurança

- Sem radiações UV prejudiciais

Montagem

- Controlador com conector integrado para uma instalação fácil.

Duração

- Vida útil longa até 15.000 horas

Destaques

Adequada para tetos baixos Design estreito

Luz brilhante com distribuição uniforme

Para iluminar realmente os seus espaços, escolha esta luz de distribuição uniforme que projeta a luz uniformemente em toda a área.

Sem radiações UV prejudiciais

O produto foi concebido para eliminar quaisquer radiações UV potencialmente prejudiciais.

Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

Controlador com conector integrado para uma instalação fácil.

Permite uma instalação segura e fácil sem necessidade de conhecimentos ou ligações.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: White
- Material: plástico
- Cor do compartimento: Branco
- Material do corpo: Plástico

Duração

- Amplo intervalo de temperatura ambiente: -20 a +40 °C

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não
- Peça de centro: Sim

Garantia

- Período de garantia: 1 anos

Características da luz

- Ângulo de feixe: 110 °
- Color rendering index (CRI): 80
- Fluxo luminoso constante: Não
- Temperatura de cor correlacionada: 3000
- Cromaticidade inicial: (0.440, 0.403) RGO
- Fonte de luz substituível: Não
- Difusão do feixe de luz da luminária: 110°
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 72,00 lm/W
- Fluxo Luminoso: 1.200 lm
- Material refletor: -

Diversos

- Concebida especialmente para: Funcional
- Tipo: Downlight

Outras características

- Marca CE: Marca CE
- Conformidade com RoHS UE: Sim

Potência

- Tensão de entrada: 220 a 240
- Corrente de irrupção: 7,7 A
- Fator de potência (Fração): 0.51

Consumo de energia

- Consumo de Energia: 16,5 W

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,131 kg
- Comprimento da cavidade: 15 cm
- Largura da cavidade: 15 cm
- Altura: 4,7 cm
- Comprimento: 17,01 cm
- Distância de encastramento: 10,5 cm
- Largura: 17,01 cm
- Diâmetro global: 170,1 mm
- Altura total: 47 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Diâmetro: 170,1 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1200
- Cor da luz: 3000
- Alimentação elétrica: 220-240
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe: A+
- Potência da lâmpada incluída: 16.5
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II
- Regulável: Não
- Marca de inflamabilidade: Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis

- Código de proteção de entrada: IP20 | Proteção de dedos
- Frequência de linha: 50 or 60
- Código de proteção mecânica contra impactos: IK03 | 0,3 J
- Classe de proteção IEC: Classe de segurança II

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696173657
- Peso líquido: 0,13 kg
- Peso bruto: 0,16 kg
- Altura: 16,6 cm
- Comprimento: 16,6 cm
- Largura: 5,6 cm
- Número de material (12NC): 915005806301



Data de publicação:
2023-11-10
Versão: 0.732

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com