

PHILIPS

Iluminação
descendente

Funcional

MESON

White



8718696173664



Luz LED confortável para os olhos

As luminárias LED Philips fornecem luz concebida para o conforto dos seus olhos.

Fácil de experimentar

- Ideal para salas com tetos baixos, este equipamento é subtil e discreto.

Efeito de luz

- Luz brilhante com distribuição uniforme

Segurança

- Sem radiações UV prejudiciais

Montagem

- Controlador com conector integrado para uma instalação fácil.

Duração

- Vida útil longa até 15.000 horas

Destaques

Adequada para tetos baixos Design estreito

Luz brilhante com distribuição uniforme

Para iluminar realmente os seus espaços, escolha esta luz de distribuição uniforme que projeta a luz uniformemente em toda a área.

Sem radiações UV prejudiciais

O produto foi concebido para eliminar quaisquer radiações UV potencialmente prejudiciais.

Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

Controlador com conector integrado para uma instalação fácil.

Permite uma instalação segura e fácil sem necessidade de conhecimentos ou ligações.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: branco
- Material: plástico

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não
- Peça de centro: Sim

Características da luz

- Ângulo de feixe: 110 °
- Índice de restituição cromática (IRC): 80

Diversos

- Concebida especialmente para: Funcional
- Tipo: Iluminação descendente

Dimensões e peso do produto

- Comprimento da cavidade: 15 cm
- Largura da cavidade: 15 cm
- Altura: 4,7 cm
- Comprimento: 17,01 cm
- Peso líquido: 0,131 kg
- Distância de encastramento: 10,5 cm
- Largura: 17,01 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Diâmetro: 170,1 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1300
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: 220-240
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe: A+
- Potência da lâmpada incluída: 16.5
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718696173664
- Peso líquido: 0,127 kg
- Peso bruto: 0,164 g
- Altura: 16,600
- Comprimento: 16,600
- Largura: 5,600
- Número de material (12NC): 915005806401



Data de publicação:
2023-11-10
Versão: 0.723

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com