



PHILIPS
Funcional
Foco encastrável
MESON
Branco



8718696173718

Luz LED confortável para os olhos

As luminárias LED Philips fornecem luz concebida para o conforto dos seus olhos.

Fácil de experimentar

- Ideal para salas com tetos baixos, este equipamento é subtil e discreto.

Efeito de luz

- Luz brilhante e uniforme

Segurança

- Sem radiações UV prejudiciais

Montagem

- Controlador com conector integrado para uma instalação fácil.

Duração

- Vida útil longa até 15.000 horas

PHILIPS

Destques

Adequada para tetos baixos Design estreito

Luz brilhante e uniforme

A luz é nítida e distribuída uniformemente em todo o espaço de forma fiável.

Sem radiações UV prejudiciais

O produto foi concebido para eliminar quaisquer radiações UV potencialmente prejudiciais.

Controlador com conector integrado para uma instalação fácil.

Permite uma instalação segura e fácil sem necessidade de conhecimentos ou ligações.

Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: branco
- Material: plástico

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Controlo remoto incluído: Não

Consumo de energia

- Etiqueta de eficiência energética: A+

Dimensões e peso do produto

- Comprimento da cavidade: 17,5 cm
- Largura da cavidade: 17,5 cm
- Altura: 4,7 cm
- Peso líquido: 0,24 kg
- Distância de encastramento: 10,5 cm

Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Diâmetro: 190
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 2100
- Cor da luz: 3000
- Alimentação elétrica: 220-240 V
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe: A+
- Potência da lâmpada incluída: 21
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696173718
- Peso líquido: 0,160 kg
- Peso bruto: 0,234 kg
- Altura: 19,400 cm
- Comprimento: 19,300 cm
- Largura: 5,800 cm
- SAP EAN/UPC - Peça: 8718696173718
- Número de material (12NC): 915005806901
- EAN/UPC - Caixa: 8727900775167
- Peso bruto EAN SAP (peça): 0,234 kg
- Peso líquido: 0,160 kg
- Altura SAP (peça): 19,400 cm
- Comprimento SAP (peça): 19,300 cm
- Largura SAP (peça): 5,800 cm



Data de publicação:
2020-02-27
Versão: 0.229

© 2020 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com