


# PHILIPS

Iebūvējams  
virziena gaismeklis

Funkcionāls

POMERON DIM 070 3 W 27 K

Balts



8718696173770



## Viens gaismeklis. Viens slēdzis. Trīs gaismas iestatījumi.

Veidojiet atbilstošu noskaņu, mainot spilgtumu. Ar Philips SceneSwitch LED griestu gaismekļiem varat pārslēgt kādu no trim spilgtuma iestatījumiem, izvēloties katram mirklim piemērotāko. Nav vajadzīgs gaismmainis vai papildu uzstādīšana; viss, kas nepieciešams, ir esošais slēdzis.

### **Pielāgojiet savam interjeram**

- Metāliska dekoratīvā apdare

### **Gaismas efekts**

- Spilgts un fokusēts staru kūlis

### **Drošība**

- Bez kaitīgā UV starojuma

### **Vadība**

- Pakāpeniska aptumšošana

### **Izturība**

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

# Izceltie produkti

## Metāliska dekoratīvā apdare

Moderns izskats, pateicoties metāliskai apdarei.

## Spilgts un fokusēts staru kūlis

Vērsiet gaismu uz dažādiem interjera priekšmetiem vai ēdamgaldu, lai gaismā tie tiktu izcelti.

## Bez kaitīgā UV starojuma

Izstrādājums ir veidots tā, lai nebūtu nekāda iespējami bīstama UV starojuma.

## Pakāpeniska aptumšošana

Izvēlieties kādu no aptumšošanas līmeņiem, lai uz brīdi radītu pareizo noskaņojumu.

## Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 15 000 stundām.

# Specifikācijas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: metāls/plastmasa

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Jā
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē
- Centrālā daļa: Jā

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 30 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

## Dažādi

- Radīts tieši: Funkcionāls
- Tips: Virziena gaismeklis

## Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,103 kg
- Izgriezuma garums: 7 cm
- Izgriezuma platums: 7 cm
- Augstums: 6,2 cm
- Garums: 9 cm
- Nišas iegrime: 3,5 cm
- Platums: 9 cm

## Serviss

- Garantija: 2 gadi

## Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Diametrs: 107,4 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 200
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: 220-240
- Aptumšojams gaismeklis: Pakāpeniska aptumšošana – neizmantojiet ar gaismmaini
- LED: Jā
- Iebūvēta LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 3
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II klase

## Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696173770
- Neto svars: 0,11 kg
- Bruto svars: 0,17 kg
- Augstums: 8,5 cm
- Garums: 9,3 cm
- Platums: 9,3 cm
- Materiāla numurs (12NC): 915005808301



Izlaides datums:  
2023-09-07  
Versija: 0.195

© 2023 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.