

# PHILIPS

Foco encastrável

Funcional

POMERON DIM 070 3 W 27 K

Branco



8718696173770



## Um equipamento. O seu interruptor. Três definições de iluminação

Crie a atmosfera certa mudando a luminosidade. O plafon LED SceneSwitch da Philips permite desfrutar de três definições de luminosidade, perfeitas para cada momento. Não necessita de um interruptor de regulação da intensidade da luz ou de uma instalação adicional – só precisa do seu interruptor já existente

### Combina com o seu interior

- Acabamento metalizado decorativo

### Efeito de luz

- Feixe brilhante direcionado

### Segurança

- Sem radiações UV prejudiciais

### controlo

- Atenuação gradual

### Duração

- Vida útil longa até 15.000 horas

# Destques

## Acabamento metalizado decorativo

O acabamento metalizado contemporâneo confere um toque moderno.

## Feixe brilhante direcionado

Direcione luz para os objetos, uma mesa de jantar ou outros interiores para chamar a atenção para determinados estilos.

## Sem radiações UV prejudiciais

O produto foi concebido para eliminar quaisquer radiações UV potencialmente prejudiciais.

## Atenuação gradual

Selecione diferentes níveis de regulação para criar o ambiente certo para cada momento.

## Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: branco
- Material: plástico

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Sim
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não
- Peça de centro: Sim

## Características da luz

- Ângulo de feixe: 30 °
- Índice de restituição cromática (IRC): 80

## Diversos

- Concebida especialmente para: Funcional

## Consumo de energia

- Etiqueta de eficiência energética: A+

## Dimensões e peso do produto

- Comprimento da cavidade: 7 cm
- Largura da cavidade: 7 cm
- Altura: 6,7 cm
- Comprimento: 9 cm
- Peso líquido: 0,103 kg
- Distância de encastramento: 3,5 cm
- Largura: 9 cm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

## Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Diâmetro: 107,4 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 200
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 3
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696173770
- Peso líquido: 0,105 kg
- Peso bruto: 0,170 kg
- Altura: 8,500 cm
- Comprimento: 9,300 cm
- Largura: 9,300 cm
- Número de material (12NC): 915005808301



Data de publicação:  
2020-08-01  
Versão: 0.48

© 2020 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)