


PHILIPS

Zapustené bodové
svietidlo

Funkčné osvetlenie

POMERON STMIEVATELNÉ
070 3W 27K

Biela



8718696173770



Jedno svietidlo. Váš vypínač. Tri nastavenia svetla

Vytvorte tú správnu atmosféru vďaka zmene jasú. Stropné svietidlo SceneSwitch od spoločnosti Philips vám umožní užívať si nastavenia jasú dokonale prispôsobené každému okamihu. Nevyžaduje sa stmievač ani žiadna dodatočná montáž, potrebujete iba spínač, ktorý už máte namontovaný.

Zladiť svoj interiér

- Dekoratívna kovová povrchová úprava

Svetelný efekt

- Jasný a presne zamierený svetelný lúč

Bezpečnosť

- Žiadne škodlivé UV žiarenie

Ovládanie

- Postupné stmievanie

Životnosť

- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

Hlavné prvky

Dekoratívna kovová povrchová úprava

Moderná kovová úprava je štýlovým detailom.

Jasný a presne zamierený svetelný lúč

Osvetlite objekty, jedáľenský stôl alebo iné prvky interiéru a prilákajte tak pozornosť k jednotlivým dekoratívnym prevedeniam.

Žiadne škodlivé UV žiarenie

Výrobok je navrhnutý tak, aby odstraňoval akékoľvek potenciálne škodlivé UV žiarenie.

Postupné stmievanie

Vyberte si z rôznych úrovní stlmenia svetla a vytvorte tak tú správnu atmosféru.

Dlhá životnosť až 15 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 15 000 hodín.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: biela
- Materiál: plast

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: áno
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Ústredný prvok: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 30 stupeň (stupne)
- Index podania farieb (CRI): 80

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Funkčné osvetlenie
- Typ: Bodové svietidlo

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka výrezu: 7 cm
- Šírka výrezu: 7 cm
- Výška: 6,7 cm
- Dĺžka: 9 cm
- Netto hmotnosť: 0,103 kg
- Zapustená vzdialenosť: 3,5 cm
- Šírka: 9 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Priemer: 107,4 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 200
- Farba svetla: 2700
- Napájanie zo siete: 220-240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- LED: áno
- Zabudované LED: áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 3
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696173770
- Netto hmotnosť: 0,105 kg
- Brutto hmotnosť: 0,170 kg
- Výška: 8,500 cm
- Dĺžka: 9,300 cm
- Šírka: 9,300 cm
- Materiál krytu (12NC): 915005808301



Dátum vydania:
2021-09-13
Verzia: 0.116

© 2021 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.