


# PHILIPS

Zapuštěné bodové  
svítidlo

Funkční

POMERON DIM 070 3 W 40K

White



8718696173787



## Jedno svítidlo, váš vypínač a tři nastavení světla

Upravte si jas podle nálady. Stropní svítidlo Philips SceneSwitch LED nabízí tři úrovně jasu, které se skvěle hodí pro každou příležitost. Není třeba stmívač ani další instalace – stačí použít stávající vypínač.

### Sladte své interiéry

- Dekorativní metalická úprava

### Světelný efekt

- Jasný a úzký paprsek

### Bezpečnost

- Bez škodlivého UV záření

### Ovládání

- Krokové stmívání

### Odolnost

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

# Přednosti

## Dekorativní metalická úprava

Nadčasový kovový dekor dodává modern nádech.

## Jasný a úzký paprsek

Přitáhněte pozornost na jídelní stůl, nebo jakýkoliv jiný prvek v interiéru pomocí soustředěného světla.

## Bez škodlivého UV záření

Výrobek je navržen tak, aby eliminoval jakékoli potenciálně škodlivé UV záření.

## Krokové stmívání

Navodte si příjemnou atmosféru pro daný okamžik pomocí různých úrovní stmívání.

## Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: bílá
- Materiál: plast

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ano
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Střední díl: Ano

## Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 30 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Funkční
- Typ: Bodové svítidlo

## Spotřeba elektrické energie

- Třída energetické účinnosti (EEL): A+

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka výřezu: 7 cm
- Šířka výřezu: 7 cm
- Výška: 6,7 cm
- Délka: 9 cm
- Čistá hmotnost: 0,103 kg
- Vzdálenost zapuštění: 3,5 cm
- Šířka: 9 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Průměr: 107,4 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 210
- Barva světla: 4000
- Napájení ze sítě: 220–240
- Ztlumitelné svítidlo: Ne
- LED: Ano
- Zabudovaný LED zdroj: Ano
- Příkon žárovky: 3
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696173787
- Čistá hmotnost: 0,105 kg
- Hrubá hmotnost: 0,170 kg
- Výška: 8,500 cm
- Délka: 9,300 cm
- Šířka: 9,300 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005808401



Datum vydání: 2021-03-02  
Verze: 0.84

© 2021 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)