

# PHILIPS

Foco empotrable

Funcional

POMERON DIM 070 3 W 40 K

White



8718696173787



## Una luminaria. El interruptor de siempre. Tres ajustes de iluminación

Crea el ambiente adecuado cambiando la luminosidad. El plafón LED SceneSwitch de Philips te permite disfrutar de tres ajustes de luminosidad que son perfectos para cada momento. No se requiere regulador ni instalación adicional: solo necesitas tu interruptor actual

### Combina con tu estilo interior

- Acabado metálico decorativo

### Efecto de iluminación

- Haz de luz intenso y enfocado

### Seguridad

- Sin radiaciones UV perjudiciales

### Control

- Regulación por pasos

### Duración

- Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

# Destacados

## Acabado metálico decorativo

Un acabado metálico contemporáneo añade un toque moderno.

## Haz de luz intenso y enfocado

Enfoca la luz en los objetos, una mesa de comedor u otros elementos interiores para atraer la atención sobre determinados estilos.

## Sin radiaciones UV perjudiciales

El producto se ha diseñado para eliminar cualquier radiación UV potencialmente dañina.

## Regulación por pasos

Selecciona entre distintos niveles de regulación para crear el ambiente adecuado para el momento.

## Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000 horas.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: blanco
- Material: plástico

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de spot ajustable: Sí
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No
- Pieza central: Sí

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 30 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

## Varios

- Diseñada especialmente para: Funcional

## Consumo de energía

- Etiqueta de eficiencia energética: A+

## Dimensiones y peso del producto

- Longitud reducida: 7 cm
- Anchura reducida: 7 cm
- Altura: 6,7 cm
- Longitud: 9 cm
- Peso neto: 0,103 kg
- Distancia empotrada: 3,5 cm
- Anchura: 9 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Diámetro: 107,4 mm
- Flujo luminoso total de la lámpara: 210
- Color de la luz: 4000
- Red eléctrica: 220-240
- Lámpara regulable: No
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 3
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

## Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696173787
- Peso neto: 0,105 kg
- Peso bruto: 0,170 kg
- Altura: 8,500 cm
- Longitud: 9,300 cm
- Anchura: 9,300 cm
- Número de material (12NC): 915005808401



Fecha de emisión:  
2020-08-01  
Versión: 0.48

© 2020 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)