

PHILIPS

Uvučeno
reflektorsko svjetlo

Funkcionalno

POMERON DIM 070 3 W 40 K

Bijela



8718696173787



Jedno rasvjetno tijelo. Vaš prekidač. Tri postavke osvjetljenja.

Stvorite odgovarajući ugođaj promjenom svjetline. Philipsova LED stropna svjetiljka SceneSwitch omogućuje vam uživanje u trima postavkama svjetline, savršenim za svaki trenutak. Nije potreban prigušivač ni dodatna montaža. Sve što vam treba je već postojeći prekidač.

Usklađivanje s interijerom

- Dekorativna završna obrada u metalik boji

Svjetlosni efekt

- Usmjereni snop jake svjetlosti

Sigurnost

- Nema štetnog UV zračenja

Upravljanje

- Zatamnivanje u koracima

Trajnost

- Dug radni vijek, do 15.000 sati

Istaknute znač.

Dekorativna završna obrada u metalik boji

Završna obrada u modernoj metalik boji pruža moderan izgled.

Usmjereni snop jake svjetlosti

Usmjerite svjetlo na određeni objekt, blagovaonski stol ili neki drugi dio prostorije kako biste privukli pažnju na ono što želite.

Nema štetnog UV zračenja

Proizvod je dizajniran za uklanjanje svake mogućnosti štetnog UV zračenja.

Zatamnjenje u koracima

Odaberite razinu prigušenja svjetla i napravite pravi ugođaj za svaku priliku.

Dug radni vijek, do 15.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 15.000 sati.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: metal, plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 7.500

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Da
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 30 stupnjevi
- Postojanost boja: 5 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

Razno

- Posebno dizajnirana za: Kuhinja
- Stil: Suvremeno
- Ugodno za oči: Da

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 27 mA
- Učinkovitost: 63 lm/W

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,103 kg
- Dužina proreza: 7.0 cm
- Širina proreza: 7.0 cm
- Visina: 6,2 cm
- Dužina: 9 cm
- Uvučeni dio: 3,5 cm
- Širina: 9 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 15.000 sat(i)
- Promjer: 107,4 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 210
- Boja svjetla: 4000
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Postepeno prigušivanje – ne koristite s prigušivačem
- LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 3
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696173787
- Neto težina: 0,11 kg
- Bruto težina: 0,17 kg
- Visina: 8,5 cm
- Dužina: 9,3 cm
- Širina: 9,3 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 915005808401



Datum izdavanja:
2024-02-09
Verzija: 0.125

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com