


PHILIPS

Įleidžiamas taškinis
apšvietimas

Praktiškas

POMERON DIM 070 3 W 40 K

Balta



8718696173787



Vienas šviestuvas. Jūsų jungiklis. Trys apšvietimo nustatymai

Sukurkite tinkamą nuotaiką, pakeisdami ryškumą. Naudodami „Philips SceneSwitch“ šviesos diodų lubinius šviestuvus, galite parinkti tris ryškumo nustatymus, kurie puikiai tiks kiekvienai akimirkai. Nereikia įrengti apšvietimo reguliatoriaus ar kitų prietaisų – užtenka turimo jungiklio

Tinka jūsų interjerui

- Dekoratyvinė metalinė apdaila

Šviesos efektas

- Ryškus ir koncentruotas apšvietimas

Sauga

- Be kenksmingų UV spindulių

Valdiklis

- Kelių lygių pritemdymas

Ilgamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

Ypatybės

Dekoratyvinė metalinė apdaila

Šiuolaikinė metalinė apdaila suteikia modernumo.

Ryškus ir koncentruotas apšvietimas

Sufokusuokite šviesą į objektus, valgomojo stalą ar kitas interjero detales, kad atkreiptumėte dėmesį į tam tikrus stilius.

Be kenksmingų UV spindulių

Šis gaminys sukurtas taip, kad visiškai neskleistų žalingų UV spindulių.

Kelių lygių pritemdymas

Sukurkite akimirksniui tinkamą nuotaiką pasirinkdami iš skirtingų pritemdymo lygių.

Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas, plastikas

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklą skaičius: 7 500

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Taip
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 30 laipsnis (-iai)
- Spalvų darna: 5 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: Virtuvei
- Stilius: Šiuolaikiškas
- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 27 mA
- Efektyvumas: 63 lm/W

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,103 kg
- Mažesnis ilgis: 7.0 cm
- Mažesnis plotis: 7.0 cm
- Aukštis: 6,2 cm
- Ilgis: 9 cm
- Įleidimo gylis: 3,5 cm
- Plotis: 9 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Skersmuo: 107,4 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 210
- Šviesos spalva: 4000
- Reguluojamo šviesos srauto įrengimas: Kelių lygių pritemdymas – Nenaudokite su apšvietimo reguliatoriumi
- LED: Taip
- Pridėtos lempučių galia vatais: 3
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696173787
- Grynas svoris: 0,11 kg
- Grynas svoris: 0,17 kg
- Aukštis: 8,5 cm
- Ilgis: 9,3 cm
- Plotis: 9,3 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 915005808401



Išleidimo data:
2024-02-09
Versija: 0.125

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com