


# PHILIPS

Wbudowany  
reflektor punktowy

Funkcjonalność

POMERON DIM 070 3W 40K

Biały



8718696173787



## Jedna lampa. Standardowy włącznik światła. Trzy ustawienia światła.

Stwórz odpowiedni nastrój, zmieniając jasność światła i dopasowując do wykonywanej czynności. Dzięki lampom sufitowym Philips SceneSwitch możesz ustawić jeden z trzech poziomów jasności. Produkt nie wymaga posiadania ściemniacza ani żadnej dodatkowej instalacji — wystarczy istniejący włącznik światła

### **Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza**

- Metaliczne wykończenia ozdobne

### **Efekt świetlny**

- Jasne, skoncentrowane światło

### **Bezpieczeństwo**

- Nie emituje szkodliwego promieniowania UV

### **Sterowanie**

- Stopniowe przyciemnianie

### **Trwałość**

- Duża trwałość – do 15 000 godzin

# Zalety

## **Metaliczne wykończenia ozdobne**

Metaliczne wykończenie nadaje charakter nowoczesności.

## **Jasne, skoncentrowane światło**

Możliwość skierowania światła w wybrane punkty - dekoracyjne przedmioty, stół jadalny lub inne elementy wystroju wnętrz, które chcesz dodatkowo podkreślić.

## **Nie emituje szkodliwego promieniowania UV**

Produkt eliminuje wszelkie potencjalnie niebezpieczne promieniowanie UV.

## **Stopniowe przyciemnianie**

Różne poziomy przyciemnienia pozwalają stworzyć odpowiedni nastrój dopasowany do danej chwili.

## **Duża trwałość – do 15 000 godzin**

Technologia LED firmy Philips wydłuża żywotność produktu do 15 000 godzin.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: biały
- Materiał: plastik

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Element dekoracyjny: Tak

## Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 30 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Funkcjonalność
- Typ: Oświetlenie punktowe

## Zużycie energii

- Etykieta efektywności energetycznej (EEL): A+

## Wymiary i waga produktu

- Długość otworu: 7 cm
- Szerokość otworu: 7 cm
- Wysokość: 6,7 cm
- Długość: 9 cm
- Waga netto: 0,103 kg
- Odległość od wgłębienia: 3,5 cm
- Szerokość: 9 cm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

## Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Średnica: 107,4 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 210
- Barwa światła: 4000
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 3
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II

## Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696173787
- Waga netto: 0,105 kg
- Waga brutto: 0,170 kg
- Wysokość: 8,500 cm
- Długość: 9,300 cm
- Szerokość: 9,300 cm
- Numer seryjny (12NC): 915005808401



Data wydania: 2021-05-15  
Wersja: 0.89

© 2021 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.