

PHILIPS

Spot încastrat

Funcțional

POMERON DIM 070 3 W 40K

Alb



8718696173787



O instalație de iluminat. Întrerupătorul dvs. Trei setări de lumină

Creați atmosfera perfectă prin schimbarea luminozității. Lampa de plafon SceneSwitch cu LED de la Philips vă permite să vă bucurați de trei setări de luminozitate care sunt perfecte pentru fiecare moment. Nu este necesar un variator sau o instalație suplimentară – aveți nevoie doar de întrerupătorul existent

Asortați-vă interiorul

- Finisaj metalic decorativ

Efect de lumină

- Fascicul strălucitor și concentrat

Siguranță

- Fără radiații UV dăunătoare

Control

- Reglare treptată a intensității luminoase

Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Repere

Finisaj metalic decorativ

Finisajul metalic contemporan conferă o tentă modernă.

Fascicul strălucitor și concentrat

Concentrați lumina pe obiecte, o masă sau alte obiecte interioare pentru a atrage atenția asupra lor.

Fără radiații UV dăunătoare

Produsul este conceput pentru a elimina orice radiații UV dăunătoare.

Reglare treptată a intensității luminoase

Selectați dintre diferite niveluri de intensitate luminoasă pentru a crea ambianța potrivită pentru orice moment.

Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungește durata de viață a produsului până la 15.000 de ore.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: metal, plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 7.500

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 30 °
- Consistența culorii: 5 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie
- Stil: Contemporan
- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 27 mA
- Eficacitate: 63 lm/W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,103 kg
- Lungime de tăiere: 7.0 cm
- Lățime de tăiere: 7.0 cm
- Înălțime: 6,2 cm
- Lungime: 9 cm
- Distanță de încastrare: 3,5 cm
- Lățime: 9 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Diametru: 107,4 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 210
- Culoare lumină: 4000
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Reglare în trepte a intensității luminoase – Nu utilizați cu reostat
- LED: Da
- Puterea becului inclus: 3
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696173787
- Greutate netă: 0,11 kg
- Greutate brută: 0,17 kg
- Înălțime: 8,5 cm
- Lungime: 9,3 cm
- Lățime: 9,3 cm
- Număr material (12NC): 915005808401



Data apariției: 2024-02-09
Versiune: 0.125

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com