


# PHILIPS

## Vgradni reflektor

Funkcionalno

POMERON 070 3 W 40 K  
ZATEM.

Bela



8718696173787



## En nosilec. Vaše stikalo. Tri nastavitve osvetlitve.

Ustvarite ustrezno vzdušje tako, da spremenite svetlost. Philipsova stropna svetilka LED SceneSwitch omogoča tri nastavitve svetlosti, ki jih lahko uporabite v katerem koli trenutku. Ne potrebujete zatemnilnega stikala ali dodatnih priključkov – dovolj je že obstoječe stikalo.

### Dopolni vaš prostor

- Dekorativen kovinski videz

### Svetlobni učinek

- Močen in usmerjen svetlobni snop

### Varnost

- Brez škodljivega sevanja UV

### Upravljanje

- Zatemnitev po korakih

### Trpežnost

- Dolga življenjska doba do 15.000 ur

# Značilnosti

## Dekorativen kovinski videz

Sodoben kovinski videz doda poseben pridih.

## Močen in usmerjen svetlobni snop

Svetlobo usmerite na predmete, jedilno mizo ali drugo notranjo opremo, da postavite v ospredje želeni styling.

## Brez škodljivega sevanja UV

Izdelek je zasnovan tako, da prepreči morebitno škodljivo sevanje UV.

## Zatemnitev po korakih

V paleti različnih zatemnitev izberite tisto, ki bo ustrezala trenutnemu vzdušju.

## Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 15.000 ur.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

- Barva: bela
- Material: plastika

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Da
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne
- Osrednji predmet: Da

## Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 30 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80

## Razno

- Posebej zasnovano za: Funkcionalno
- Tip: Reflektor

## Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina odprtine za izrez: 7 cm
- Širina odprtine za izrez: 7 cm
- Višina: 6,7 cm
- Dolžina: 9 cm
- Neto teža: 0,103 kg
- Dolžina vgradnega dela: 3,5 cm
- Širina: 9 cm

## Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

## Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Premer: 107,4 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 210
- Barva svetlobe: 4000
- Omrežno napajanje: 220-240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Vgrajen LED: Da
- Moč priložene sijalke: 3
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II

## Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696173787
- Neto teža: 0,105 kg
- Bruto teža: 0,170 kg
- Višina: 8,500 cm
- Dolžina: 9,300 cm
- Širina: 9,300 cm
- Številka materiala (12NC): 915005808401



Datum izdaje: 2021-10-11  
Različica: 0.120

© 2021 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)