


PHILIPS

Wbudowany
reflektor punktowy

Funkcjonalność

POMERON DIM 070 5W 27K

Biały



8718696173794



Jedna lampa. Standardowy włącznik światła. Trzy ustawienia światła.

Stwórz odpowiedni nastrój, zmieniając jasność światła i dopasowując do wykonywanej czynności. Dzięki lampom sufitowym Philips SceneSwitch możesz ustawić jeden z trzech poziomów jasności. Produkt nie wymaga posiadania ściemniacza ani żadnej dodatkowej instalacji — wystarczy istniejący włącznik światła

Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza

- Metaliczne wykończenia ozdobne

Efekt świetlny

- Jasne, skoncentrowane światło

Bezpieczeństwo

- Nie emituje szkodliwego promieniowania UV

Sterowanie

- Stopniowe przyciemnianie

Trwałość

- Duża trwałość – do 15 000 godzin

Zalety

Metaliczne wykończenia ozdobne

Metaliczne wykończenie nadaje charakter nowoczesności.

Jasne, skoncentrowane światło

Możliwość skierowania światła w wybrane punkty – dekoracyjne przedmioty, stół jadalny lub inne elementy wystroju wnętrz, które chcesz dodatkowo podkreślić.

Nie emituje szkodliwego promieniowania UV

Produkt eliminuje wszelkie potencjalnie niebezpieczne promieniowanie UV.

Stopniowe przyciemnianie

Różne poziomy przyciemnienia pozwalają stworzyć odpowiedni nastrój dopasowany do danej chwili.

Duża trwałość – do 15 000 godzin

Technologia LED firmy Philips wydłuża żywotność produktu do 15 000 godzin.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: biały
- Materiał: metal/plastik

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Element dekoracyjny: Tak

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 30 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Funkcjonalność
- Typ: Oświetlenie punktowe

Wymiary i waga produktu

- Długość otworu: 7 cm
- Szerokość otworu: 7 cm
- Wysokość: 6,7 cm
- Długość: 9 cm
- Waga netto: 0,113 kg
- Odległość od wgłębienia: 3,5 cm
- Szerokość: 9 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Średnica: 107,4 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 330
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 5
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696173794
- Waga netto: 0,105 kg
- Waga brutto: 0,170 kg
- Wysokość: 8,500 cm
- Długość: 9,300 cm
- Szerokość: 9,300 cm
- Numer seryjny (12NC): 915005808501



Data wydania: 2021-10-12
Wersja: 0.125

© 2021 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com