

# PHILIPS

Indbygningsspot

Funktionel

POMERON DIM 070 5 W 40 K

White



8718696173800



## En lampe. Din kontakt. Tre lysindstillinger

Skab den rette atmosfære ved at ændre lysstyrken. Med Philips SceneSwitch LED loftslampe kan du vælge mellem tre lysindstillinger alt efter tidspunktet og situationen. Det er ikke nødvendigt at installere en lysdæmper eller lignende. Det eneste, du skal bruge, er din eksisterende kontakt

### Passer til din indretning

- Dekorativ metallisk finish

### Lyseffekt

- Klar og fokuseret stråle

### Sikkerhed

- Ingen skadelig UV-stråling

### Styring

- Trinvis dæmpning

### Holdbarhed

- Lang levetid op til 15.000 timer

# Vigtigste nyheder

## Dekorativ metallisk finish

En tidssvarende metallisk finish tilføjer et moderne strejf.

## Klar og fokuseret stråle

Fokuser lyset på genstande, et spisebord eller andet interiør for at skabe opmærksomhed om bestemte stilarter.

## Ingen skadelig UV-stråling

Produktet er designet til at eliminere potentiel generende UV-stråling.

## Trinvis dæmpning

Vælg blandt forskellige dæmpningsniveauer for at skabe den rette stemning.

## Lang levetid op til 15.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 15.000 timer.

# Specifikationer

## Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: metal/plast

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Ja
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Midtpunkt: Ja

## Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 30 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

## Diverse

- Specielt designet til: Funktionel
- Type: Spot

## Strømforbrug

- Energimærke (EEL): A+

## Produktmål og -vægt

- Udsærlingslængde: 7 cm
- Udsærlingsbredde: 7 cm
- Højde: 6,7 cm
- Længde: 9 cm
- Nettovægt: 0,113 kg
- Indbygget afstand: 3,5 cm
- Bredde: 9 cm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniske specifikationer

- Levetid: 15.000 t
- Diameter: 107,4 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 350
- Lysfarve: 4000
- 230V: 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- LED: Ja
- Indbygget LED: Ja
- Pære med wattforbrug inkluderet: 5
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

## Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696173800
- Nettovægt: 0,105 kg
- Bruttovægt: 0,170 kg
- Højde: 8,500 cm
- Længde: 9,300 cm
- Bredde: 9,300 cm
- Materiale nummer (12NC): 915005808601



Udgivelsesdato:  
2021-03-02  
Version: 0.84

© 2021 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)