


PHILIPS

Süvik-kohtvalgusti

Funktsionaalne

POMERON DIM 070 5W 40K

Valge



8718696173800



Üks valgusti. Teie lüliti. Kolm valguse seadistust.

Looge õige meeleolu eredust muutes. Philips SceneSwitchi LED-laevalgustitega saate valida kolme ereduse vahel, mis sobivad täiuslikult igaks hetkeks. Pole vaja ei hämardit ega lisapaigaldisi – vajate vaid juba olemasolevat lülitit.

Sobitage oma sisekujundusega

- Dekoratiivne metallviimistlus

Valgusefekt

- Ere ja fokuseeritud valgusvihk

Ohutus

- Ei erita kahjulikku UV-kiirgust

Juhtseadis

- Astmeline hämardus

Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Dekoratiivne metallviimistlus

Kaasaegne metallviimistlus lisab modernsust.

Ere ja fokuseeritud valgusvihk

Suunake tuli objektidele, söögilauale ja muudele siseelementidele, et tõmmata tähelepanu erilisele stiilile.

Ei erita kahjulikku UV-kiirgust

Toode on disainitud nii, et see hoiaks ära potentsiaalselt kahjulikku UV-kiirgust.

Astmeline hämardus

Valige erinevate hämardustasemetega vahel, et luua igasse hetke õige meeleolu.

Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: valge
- Materjal: metall/plast

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Jah
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
- Keskvalgusti: Jah

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 30 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Funktsionaalne
- Tüüp: Kohtvalgusti

Toote mõõtmed ja kaal

- Väljalõike pikkus: 7 cm
- Väljalõike laius: 7 cm
- Kõrgus: 6,7 cm
- Pikkus: 9 cm
- Kaal pakendita: 0,113 kg
- Kaugus õõnsuses: 3,5 cm
- Laius: 9 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Läbimõõt: 107,4 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 350
- Valguse värv: 4000
- Toiteallikas: 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 5
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass

Disain ja viimistlus

- Värvus: valge
- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Funktsionaalne
- EAN/UPC – toode: 8718696173800
- Garantii: 2 aastat
- Valgusvihu nurk: 30 °
- Kaal pakendita: 0,105 kg
- Väljalõike pikkus: 7 cm
- Materjal: metall/plast
- Brutokaal: 0,170 kg
- Väljalõike laius: 7 cm
- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Jah
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Tüüp: Kohtvalgusti
- Kõrgus: 8,500 cm
- Kõrgus: 6,7 cm
- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Pikkus: 9,300 cm
- Laius: 9,300 cm
- Pikkus: 9 cm
- Kaal pakendita: 0,113 kg
- Kaugus õõnsuses: 3,5 cm
- Laius: 9 cm
- Läbimõõt: 107,4 mm
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 350
- Valguse värv: 4000
- Integreeritud LED: Jah
- Toiteallikas: 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 5
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
- Keskvalgusti: Jah



Väljalaske kuupäev:
2022-05-13
Versioon: 0.167

© 2022 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com