


PHILIPS

Upotettava
kohdevalaisin

Toiminnallinen

POMERON DIM 070 5 W
40 000 K

White



8718696173800



Yksi valaisin, yksi kytkin, kolme valaistusasetusta.

Luo tilanteeseen sopiva tunnelma säätämällä kirkkautta. Philipsin SceneSwitch LED -kattovalossa on kolme kirkkausasetusta, jotta voit nauttia tunnelmaan parhaiten sopivasta valosta. Himmennintä ei tarvita, ja valaisin toimii ilman erikoisasennusta tavallisella valokytkimellä.

Sopii sisätiloihisi

- Koristeellinen metallipinta

Valotehoste

- Kirkas ja kohdistettu valokeila

Turvallisuus

- Ei haitallista UV-säteilyä

Ohjaus

- Vaiheittainen himmennys

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Kohokohdat

Koristeellinen metallipinta

Nykyaikainen metallipinta luo modernin ilmeen.

Kirkas ja kohdistettu valokeila

Suuntaa valo esineisiin, ruokailupöytään tai muuhun sisustukseen kiinnittäaksesi katsojien huomion tiettyihin tyyleihin.

Ei haitallista UV-säteilyä

Tuote on suunniteltu estämään kaikki mahdollisesti haitallinen UV-säteily.

Vaiheittainen himmennys

Luo tilanteeseen sopiva tunnelma valitsemalla mieleisesi eri himmennystasoista.

Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikäen jopa 15 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: valkoinen
- Materiaali: metalli/muovi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Keskipiste: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 30 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Toiminnollinen
- Tyyppi: Kohdevalaisin

Tuotteen mitat ja paino

- Aukon pituus: 7 cm
- Aukon leveys: 7 cm
- Korkeus: 6,7 cm
- Pituus: 9 cm
- Nettopaino: 0,113 kg
- Uputussyvyys: 3,5 cm
- Leveys: 9 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Halkaisija: 107,4 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 350
- Valon väri: 4000
- Verkkovirta: 220-240
- Valaisin himmennettävissä: ei
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 5
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuuksluokka: Luokka II

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696173800
- Nettopaino: 0,105 kg
- Bruttopaino: 0,170 kg
- Korkeus: 8,500 cm
- Pituus: 9,300 cm
- Leveys: 9,300 cm
- Materiaalitunnus (12NC): 915005808601

