


# PHILIPS

Uvučena  
reflektorska svjetiljka

Funkcionalno

POMERON DIM 070 5 W 40 K

Bijela



8718696173800



## Jedno rasvjetno tijelo. Vaš prekidač. Tri postavke osvjetljenja.

Stvorite odgovarajući ugođaj promjenom svjetline. Philipsova LED stropna svjetiljka SceneSwitch omogućuje vam uživanje u trima postavkama svjetline, savršenim za svaki trenutak. Nije potreban prigušivač ni dodatna montaža. Sve što vam treba je već postojeći prekidač.

### Usklađivanje s interijerom

- Dekorativna završna obrada u metalik boji

### Svjetlosni efekt

- Usmjereni snop jake svjetlosti

### Sigurnost

- Nema štetnog UV zračenja

### Upravljanje

- Zatamnjivanje u koracima

### Trajnost

- Dug radni vijek, do 15.000 sati

# Istaknute znač.

## Dekorativna završna obrada u metalik boji

Završna obrada u modernoj metalik boji pruža moderan izgled.

## Usmjereni snop jake svjetlosti

Usmjerite svjetlo na određeni objekt, blagovaonski stol ili neki drugi dio prostorije kako biste privukli pažnju na ono što želite.

## Nema štetnog UV zračenja

Proizvod je dizajniran za uklanjanje svake mogućnosti štetnog UV zračenja.

## Zatamnjenje u koracima

Odaberite razinu prigušenja svjetla i napravite pravi ugođaj za svaku priliku.

## Dug radni vijek, do 15.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 15.000 sati.

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: bijela
- Materijal: metal/plastika

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Da
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Da

## Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 30 stupnjevi
- Indeks uzvratne boje (CRI): 80

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Funkcionalno
- Vrsta: Reflektorska svjetiljka

## Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina proreza: 7 cm
- Širina proreza: 7 cm
- Visina: 6,7 cm
- Dužina: 9 cm
- Neto težina: 0,113 kg
- Uvučeni dio: 3,5 cm
- Širina: 9 cm

## Servis

- Jamstvo: 2 godine

## Tehničke specifikacije

- Vijek upotrebe do: 15.000 sat(i)
- Promjer: 107,4 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 350
- Boja svjetla: 4000
- Mrežno napajanje: 220-240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 5
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

## Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696173800
- Neto težina: 0,105 kg
- Bruto težina: 0,170 kg
- Visina: 8,500 cm
- Dužina: 9,300 cm
- Širina: 9,300 cm
- Broj materijala: (12 NC): 915005808601



Datum izdavanja:  
2021-11-23  
Verzija: 0.126

© 2021 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)