

# PHILIPS

Įleidžiamasis  
taškinis šviestuvas

Praktiškas

POMERON DIM 070 5 W 40 K

Balta



8718696173800



## Vienas šviestuvas. Jūsų jungiklis. Trys apšvietimo nustatymai

Sukurkite tinkamą nuotaiką, pakeisdami ryškumą. Naudodami „Philips SceneSwitch“ šviesos diodų lubinius šviestuvus, galite parinkti tris ryškumo nustatymus, kurie puikiai tiks kiekvienai akimircai. Nereikia įrengti apšvietimo regulatoriaus ar kitų prietaisų – užtenka turimo jungiklio

### Tinka jūsų interjerui

- Dekoratyvinė metalinė apdaila

### Šviesos efektas

- Ryškus ir koncentruotas apšvietimas

### Sauga

- Be kenksmingų UV spindulių

### Valdiklis

- Kelių lygių pritemdymas

### Ilgamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

# Ypatybės

## Dekoratyvinė metalinė apdaila

Šiuolaikinė metalinė apdaila suteikia modernumo.

## Ryškus ir koncentruotas apšvietimas

Sufokusuokite šviesą į objektus, valgomojo stalą ar kitas interjero detales, kad atkreiptumėte dėmesį į tam tikrus stilius.

## Be kenksmingų UV spindulių

Šis gaminys sukurtas taip, kad visiškai neskleistų žalingų UV spindulių.

## Kelių lygių pritemdymas

Sukurkite akimirksniui tinkamą nuotaiką pasirinkdami iš skirtingų pritemdymo lygių.

## Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: balta
- Medžiaga: metalas / plastikas

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Taip
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Dekoratyvinis: Taip

## Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 30 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80

## Kita

- Sukurta specialiai: Praktiškas
- Tipas: Taškinis šviestuvas

## Gaminio matmenys ir svoris

- Mažesnis ilgis: 7 cm
- Mažesnis plotis: 7 cm
- Aukštis: 6,7 cm
- Ilgis: 9 cm
- Grynas svoris: 0,113 kg
- Įleidimo gylis: 3,5 cm
- Plotis: 9 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

## Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Skersmuo: 107,4 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 350
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220-240
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Pridėtos lemputės galia vatais: 5
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė

## Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696173800
- Grynas svoris: 0,105 kg
- Grynasis svoris: 0,170 kg
- Aukštis: 8,500 cm
- Ilgis: 9,300 cm
- Plotis: 9,300 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 915005808601



Išleidimo data: 2021-09-13  
Versija: 0.116

© 2021 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)