

PHILIPS

Innfelt spot

Funksjonell

POMERON DIM 070 7 W 27 K

White



8718696173817



Ett lysarmatur. Din lysbryter. Tre lysinnstillinger

Skap den rette stemningen ved å endre lysstyrke. Philips' LED-taklampe SceneSwitch har tre lysstyrkeinnstillinger som er perfekte for ethvert øyeblikk. Ingen lysdimmer eller ytterligere installasjon kreves. Det eneste du trenger, er lysbryteren du allerede bruker

Tilpass til interiøret

- Dekorativ utførelse i metallic

Lyseffekt

- Fokusert lysstråle

Sikkerhet

- Ingen skadelig UV-stråling

Kontroll

- Trinnvis dimming

Holdbarhet

- Lang levetid opptil 15 000 timer

Høydepunkter

Dekorativ utførelse i metallic

Utførelsen i metallic gir et moderne preg.

Fokusert lysstråle

Fokuser lyset på gjenstander, et spisebord eller annet interiør du vil trekke oppmerksomhet til.

Ingen skadelig UV-stråling

Produktet er laget for å eliminere all potensielt skadelig UV-stråling.

Trinnvis dimming

Velg mellom ulike dimmenivåer for å skape ønsket stemning.

Lang levetid opptil 15 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 15 000 timer.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: hvit
- Materiale: metall/plast

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Midtpunkt: Ja

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 30 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Spesielt designet for: Funksjonell
- Type: Spotlight

Mål og vekt på produktet

- Nettovekt: 0,127 kg
- Lengde på utstikker: 7 cm
- Bredde på utstikker: 7 cm
- Høyde: 6,2 cm
- Lengde: 9 cm
- Forsenkingsavstand: 3,15 cm
- Bredde: 9 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 15 000 time(r)
- Diameter: 107,4 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 420
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: 220-240
- Dimmbar lysarmatur: Step Dim – Ikke bruk med lysdimmer
- LED: Ja
- Innebygd LED-lyskilde: Ja
- Lyspære følger med: 7
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696173817
- Nettovekt: 0,130 kg
- Bruttovekt: 0,193 kg
- Høyde: 8,800 cm
- Lengde: 9,300 cm
- Bredde: 9,300 cm
- Materialnummer (12NC): 915005808701



Utgivelsesdato:
2023-05-27
Versjon: 0.258

© 2023 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com