


PHILIPS

Zapuštěné bodové
svítidlo

Funkční

POMERON DIM 070 7 W 40K

White



8718696173824



Jedno svítidlo, váš vypínač a tři nastavení světla

Upravte si jas podle nálady. Stropní svítidlo Philips SceneSwitch LED nabízí tři úrovně jasu, které se skvěle hodí pro každou příležitost. Není třeba stmívač ani další instalace – stačí použít stávající vypínač.

Sladte své interiéry

- Dekorativní metalická úprava

Světelný efekt

- Jasný a úzký paprsek

Bezpečnost

- Bez škodlivého UV záření

Ovládání

- Krokové stmívání

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Přednosti

Dekorativní metalická úprava

Nadčasový kovový dekor dodává modern nádech.

Jasný a úzký paprsek

Přitáhněte pozornost na jídelní stůl, nebo jakýkoliv jiný prvek v interiéru pomocí soustředěného světla.

Bez škodlivého UV záření

Výrobek je navržen tak, aby eliminoval jakékoli potenciálně škodlivé UV záření.

Krokové stmívání

Navodte si příjemnou atmosféru pro daný okamžik pomocí různých úrovní stmívání.

Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: bílá
- Materiál: kov/plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ano
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Střední díl: Ano

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 30 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80

Různé

- Speciálně navrženo pro: Funkční
- Typ: Bodové svítidlo

Spotřeba elektrické energie

- Třída energetické účinnosti (EEL): A

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka výřezu: 7 cm
- Šířka výřezu: 7 cm
- Výška: 7,05 cm
- Délka: 9 cm
- Čistá hmotnost: 0,127 kg
- Vzdálenost zapuštění: 3,15 cm
- Šířka: 9 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Průměr: 107,4 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 450
- Barva světla: 4000
- Napájení ze sítě: 220–240
- Ztlumitelné svítidlo: Ne
- LED: Ano
- Zabudovaný LED zdroj: Ano
- Příkon žárovky: 7
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696173824
- Čistá hmotnost: 0,130 kg
- Hrubá hmotnost: 0,193 kg
- Výška: 8,800 cm
- Délka: 9,300 cm
- Šířka: 9,300 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005808801



Datum vydání: 2021-02-22
Verze: 0.90

© 2021 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com