


# PHILIPS

## Süvik-kohtvalgusti

Funktsionaalne

POMERON DIM 070 7W 40K

Valge



8718696173824



## Üks valgusti. Teie lüliti. Kolm valguse seadistust.

Looge õige meeleolu eredust muutes. Philips SceneSwitchi LED-laevalgustitega saate valida kolme ereduse vahel, mis sobivad täiuslikult igaks hetkeks. Pole vaja ei hämardit ega lisapaigaldisi – vajate vaid juba olemasolevat lülitit.

### Sobitage oma sisekujundusega

- Dekoratiivne metallviimistlus

### Valgusefekt

- Ere ja fokuseeritud valgusvihk

### Ohutus

- Ei erita kahjulikku UV-kiirgust

### Juhtseadis

- Astmeline hämardus

### Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

# Esiletõstetud tooted

## Dekoratiivne metallviimistlus

Kaasaegne metallviimistlus lisab modernsust.

## Ere ja fokuseeritud valgusvihk

Suunake tuli objektidele, söögilauale ja muudele siseelementidele, et tõmmata tähelepanu erilisele stiilile.

## Ei erita kahjulikku UV-kiirgust

Toode on disainitud nii, et see hoiaks ära potentsiaalselt kahjulikku UV-kiirgust.

## Astmeline hämardus

Valige erinevate hämardustasemetega vahel, et luua igasse hetke õige meeleolu.

## Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värvus: valge
- Materjal: metall/plast

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Jah
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
- Keskvalgusti: Jah

## Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 30°
- Värviedastusindeks (CRI): 80

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Funktsionaalne
- Tüüp: Kohtvalgusti

## Võimsustarve

- Energiatõhususe märgis (EEL): A

## Toote mõõtmed ja kaal

- Väljalõike pikkus: 7 cm
- Väljalõike laius: 7 cm
- Kõrgus: 7,05 cm
- Pikkus: 9 cm
- Kaal pakendita: 0,127 kg
- Kaugus õõnsuses: 3,15 cm
- Laius: 9 cm

## Hooldus

- Garantii: 2 aastat

## Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Läbimõõt: 107,4 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 450
- Valguse värv: 4000
- Toiteallikas: 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 7
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass

## Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696173824
- Kaal pakendita: 0,130 kg
- Brutokaal: 0,193 kg
- Kõrgus: 8,800 cm
- Pikkus: 9,300 cm
- Laius: 9,300 cm
- Materjali number (12NC): 915005808801



Väljalaske kuupäev:  
2021-04-13  
Versioon: 0.92

© 2021 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)