PHILIPS

Spot încastrat

Funcţional

POMERON DIM 070 7 W 40K

Alb



8718696173824





O instalaţie de iluminat. Întrerupătorul dvs. Trei setări de lumină

Creaţi atmosfera perfectă prin schimbarea luminozităţii. Lampa de plafon SceneSwitch cu LED de la Philips vă permite să vă bucuraţi de trei setări de luminozitate care sunt perfecte pentru fiecare moment. Nu este necesar un variator sau o instalaţie suplimentară – aveţi nevoie doar de întrerupătorul existent

Asortaţi-vă interiorul
- Finisaj metalic decorativ

Efect de lumină
- Fascicul strălucitor și concentrat

Siguranţă
- Fără radiaţii UV dăunătoare

Control
- Reglare treptată a intensității luminoase

Rezistenţă
- Durată de viaţă îndelungată de până la 15.000 de ore

Repere

Finisaj metalic decorativ
Finisajul metalic contemporan conferă o tentă modernă.

Fascicul strălucitor și concentrat
Concentraţi lumina pe obiecte, o masă sau alte obiecte interioare pentru a atrage atenţia asupra lor.

Fără radiaţii UV dăunătoare
Produsul este conceput pentru a elimina orice radiaţii UV dăunătoare.

Reglare treptată a intensității luminoase
Selectaţi dintre diferite niveluri de intensitate luminoasă pentru a crea ambianţa potrivită pentru orice moment.

Durată de viaţă îndelungată de până la 15.000 de ore
Tehnologia cu LED Philips prelungește durata de viaţă a produsului până la 15.000 de ore.

Specificații

Caracteristicile unui bec
- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj
- Culoare: Alb
- Material: metal, plastic

Rezistenţă
- Număr de cicluri de comutare: 7.500

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse
- Spot reglabil: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice
- Unghi fascicul: 30 °
- Consistenţa culorii: 5 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse
- Concepută special pentru: Bucătărie
- Stil: Contemporan
- EyeComfort: Da

Alte caracteristici
- Intensitate curent lampă: 60 mA
- Eficacitate: 57 lm/W

Dimensiunile și greutatea produsului
- Greutate netă: 0,127 kg
- Lungime de tăiere: 7.0 cm
- Lăţime de tăiere: 7.0 cm
- Înălţime: 6,2 cm
- Lungime: 9 cm
- Distanţă de încastrare: 3,15 cm
- Lăţime: 9 cm

Service
- Garanţie: 2 ani

Specificaţii tehnice
- Durată de viaţă de până la: 15.000 ore
- Diametru: 107,4 mm
- Flux luminos total al instalaţiei de iluminat: 450
- Culoare lumină: 4000
- Instalaţie de iluminat cu intensitate variabilă: Reglare în trepte a intensităţii luminoase – Nu utilizaţi cu reostat
- LED: Da
- Puterea becului inclus: 7
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecţie: Clasa II

Dimensiunile și greutatea ambalajului
- EAN/UPC - produs: 8718696173824
- Greutate netă: 0,13 kg
- Greutate brută: 0,19 kg
- Înălţime: 8,8 cm
- Lungime: 9,3 cm
- Lăţime: 9,3 cm
- Număr material (12NC): 915005808801

8718696173824

Data apariției: 2024-02-09
Versiune: 0.163

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com