

# PHILIPS


## Kattovalaisin

myLiving


CL800

ruskea

Himmennys



8718696173831



## Säädä haluttu tunnelma sormenpäilläsi

Luo aina oikea tunnelma. Philips LED All-In-One -kattovalaisimella voit valita tilanteeseen sopivat valaistusasetukset helposti muutamalla kaukosäätimen painalluksella.

### Helppo kokea

- Helppo asentaa ilman johdotusta.

### Valotehoste

- Tasainen valonjako

### Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa

### Ohjaus

- Säädettävä värilämpötila
- Himmennettävä
- 4 esimääritettyä valaistusasetusta
- Valaistusasetuksia voidaan säätää helposti kaukosäätimellä jopa 10 metrin etäisyydeltä.

### Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

# Kohokohdat

## Helppo asentaa

### Tasainen valonjako

Valaisee huoneen kauttaaltaan tasaisesti ja yhtäläisesti.

## Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatuksiteerit muun muassa välkyynnän, stroboskoopin ilmiön, häikäisyn, värinoston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

## Säädettävä värilämpötila

Valitse kirkas valkoinen valo työskentelyyn ja lämpimän keltaisen valo rentoutumiseen.

## Himmennettävä

Voit vaihtaa tunnelmaa vähentämällä LED-lamppujen kirkkautta kirkkaasta valkoisesta valosta kotoisan lämpimään hehkuun – aivan kuten perinteisillä lamputilla.

## 4 esimääritettyä valaistusasetusta

Voit nauttia helposti eri tunnelmista esimääritetyillä valaistusasetuksilla.

## Valaistusasetuksia voidaan säätää helposti kaukosäätimellä jopa 10 metrin etäisyydeltä.

Tällä kaukosäätimellä voit kytkeä valot päälle ja pois sekä muuttaa kirkkaus- ja väriasetuksia jopa 10 metrin etäisyydeltä.

## Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikänsä jopa 15 000 tuntiin.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: ruskea
- Materiaali: metalli/muovi

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: Kyllä
- Keskipiste: Kyllä

## Valon ominaisuudet

- Värinostoindeksi (CRI): 80

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Olo- ja makuuhuone

## Tuotteen mitat ja paino

- Korkeus: 9 cm
- Pituus: 55 cm
- Nettopaino: 3,7 kg
- Leveys: 55 cm

## Huolto

- Takuu: 5 vuotta

## Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 4300
- Valon väri: 2700–6500
- Verkkovirta: 220–240
- Valaisin himmennettävissä: Kyllä
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 32
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8718696173831
- Nettopaino: 3,700 kg
- Bruttopaino: 5,030 kg
- Korkeus: 58,000 cm
- Pituus: 58,000 cm
- Leveys: 12,500 cm
- Materiaalitunnus (12NC):  
915005810201



Julkaisupäivä: 2020-09-21  
Versio: 0.282

© 2020 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)