

PHILIPS


吸頂燈燈

功能性


CL800

棕色

調光



8718696173831



用觸控方式輕鬆打造氛圍

每次都能營造絕佳氣氛。用遙控器輕鬆按兩下，即可盡情選擇 Philips LED 多功能天花板燈的各式照明設定，為您創造精彩的每一刻。

輕鬆體驗

- 輕鬆安裝，無需配線。

光效

- 光線散佈統一

優越品質

- EyeComfort - 不傷眼的光線

控制功能

- 可調式色溫
- 可調光
- 4 種預設場景
- 遙控器可讓您在 10 公尺內輕鬆控制照明設定

耐用

- 使用壽命長達 15,000 小時

產品特點

輕鬆安裝

光線散佈統一

房間各個角落都能獲得均勻統一的光照。

EyeComfort

劣質光線可能會造成眼睛疲勞，我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼睛好的燈具，您的眼睛會感謝您。

可調式色溫

從專注提神的潔淨白光，切換至柔和放鬆的暖黃光。

可調光

可降低 LED 亮度，從明亮白光切換成傳統桌燈般的舒適光線，幫助您轉換心情。

4 種預設場景

便利的預設燈光場景適用各種場合，隨時享受不同氛圍。

遙控器可讓您在 10 公尺內輕鬆控制照明設定

使用遙控器可在 10 公尺內開啟/關閉燈光或調整亮度/顏色。

使用壽命長達 15,000 小時

Philips LED 技術讓產品使用壽命延長至 15,000 小時。

規格

設計與外型

- 顏色: 棕色
- 材質: 金屬/塑膠

隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 是

照明特性

- 色彩一致性: 6SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80

其他

- 特殊設計: 客廳與臥室
- 類型: 吸頂燈
- EyeComfort: 是

產品尺寸與重量

- 淨重: 3.7 kg
- 高度: 9 cm
- 長度: 55 cm
- 寬度: 55 cm

服務

- 保固: 5 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 燈具總流明輸出: 4300
- 光色: 2700-6500
- 主電源: 220-240
- 可調式燈具: RF 調光 - 請勿搭配調光器使用
- LED: 是
- 隨附燈泡瓦數: 32
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I



出版日期: 2023-12-06
版本: 0.291

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com