

PHILIPS

Stropní světlo

Funkční

CL800

hnědá

Ztlumit



8718696173848



Bezproblémové nastavení požadované úrovně osvětlení

Vytvořte si tu správnou atmosféru. Pomocí pár kliknutí na dálkovém ovladači vám stropní světlo Philips all-in-one LED nabídne flexibilitu a pohodlí volby z rozsahu nastavení osvětlení pro jakýkoli okamžik.

Jednoduše zážitek

- Bezproblémová instalace, která nevyžaduje zapojení.

Světelný efekt

- Rovnoměrné vyzařování světla

Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči

Ovládání

- Nastavitelná teplota chromatičnosti
- Stmívatelné
- 4 přednastavené scény
- Dálkové ovládání umožňuje snadné ovládání nastavení světla až na vzdálenost 10 metrů.

8718696173848

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Přednosti

Snadná instalace

Rovnoměrné vyzařování světla

Svítilno rovnoměrně a jednotně osvětlí každou místnost.

Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nej přísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

Nastavitelná teplota chromatičnosti

Od ostrého bílého světla pro lepší soustředění k teplému žlutému světlu vhodnému pro relaxaci.

Stmívatelné

Umožňuje změnu atmosféry pomocí snížení úrovně jasu LED žárovek z jasného bílého světla na příjemnou záři – stejně jako u tradičních svítidel.

4 přednastavené scény

Vychutnejte si různé atmosféry s pohodlím přednastavených světelných scén pro každou příležitost.

Dálkové ovládání umožňuje snadné ovládání nastavení světla až na vzdálenost 10 metrů.

Pomocí tohoto dálkového ovladače můžete zapínat a vypínat světla nebo měnit jas a barvy až ze vzdálenosti 10 metrů.

Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Hnědá
- Materiál: Kov, Plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ano

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6SDCM
- Index podání barev (CRI): 80

Různé

- Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 1,86 kg
- Výška: 8 cm
- Délka: 43 cm
- Šířka: 43 cm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Průměr: 430 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 3600
- Barva světla: 2700–6500
- Napájení ze sítě: 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Radiofrekvenční ovládání stmívání – nepoužívat se stmívačem
- LED: Ano
- Příkon žárovky: 28
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696173848
- Čistá hmotnost: 1,86 kg
- Hrubá hmotnost: 2,87 kg
- Výška: 46 cm
- Délka: 46 cm
- Šířka: 12,5 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005810301



Datum vydání: 2024-02-01
Verze: 0.291

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com