

PHILIPS

Kattovalaisin

Toiminnallinen

CL800

ruskea

Himmennys



8718696173848



Säädä haluttu tunnelma sormenpäilläsi

Luo aina oikea tunnelma. Philips LED All-In-One -kattovalaisimella voit valita tilanteeseen sopivat valaistusasetukset helposti muutamalla kaukosäätimen painalluksella.

Helppo nauttia

- Helppo asentaa ilman johdotusta.

Valotehoste

- Tasainen valonjako

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa

Ohjaus

- Säädettävä värilämpötila
- Himmennettävä
- 4 esimääritettyä valaistusasetusta
- Valaistusasetuksia voidaan säätää helposti kaukosäätimellä jopa 10 metrin etäisyydeltä.

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Kohokohdat

Helppo asentaa

Tasainen valonjako

Valaisee huoneen kauttaaltaan tasaisesti ja yhtäläisesti.

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkynnän, stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Säädettävä värilämpötila

Valitse kirkas valkoinen valo työskentelyyn ja lämpimän keltainen valo rentoutumiseen.

Himmennettävä

Voit vaihtaa tunnelmaa vähentämällä LED-lamppujen kirkkautta kirkkaasta valkoisesta valosta kotoisan lämpimään hehkuun – aivan kuten perinteisillä lampuilla.

4 esimääritettyä valaistusasetusta

Voit nauttia helposti eri tunnelmista esimääritetyillä valaistusasetuksilla.

Valaistusasetuksia voidaan säätää helposti kaukosäätimellä jopa 10 metrin etäisyydeltä.

Tällä kaukosäätimellä voit kytkeä valot päälle ja pois sekä muuttaa kirkkaus- ja väriasetuksia jopa 10 metrin etäisyydeltä.

Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikään jopa 15 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Ruskea
- Materiaali: Metalli, Muovi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Olo- ja makuuhuone
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 1,86 kg
- Korkeus: 8 cm
- Pituus: 43 cm
- Leveys: 43 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Halkaisija: 430 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 3600
- Valon väri: 2700-6500
- Verkkovirta: 220-240
- Himmennettävä valaisin: RF-himmennys – Älä käytä himmentimen kanssa
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 28

- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696173848
- Nettopaino: 1,86 kg
- Bruttopaino: 2,87 kg
- Korkeus: 46 cm
- Pituus: 46 cm
- Leveys: 12,5 cm
- Tuotekoodi (12NC): 915005810301



Julkaisupäivä: 2024-02-04
Versio: 0.291

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com