

PHILIPS

Taklampe

Funksjonell

CL800

brun

Dim



8718696173848



Velg din egen atmosfære med fingertuppene

Få riktig stemning hver gang. Med kun få trykk på fjernbetjeningen, gir Philips alt-i-én LED-taklampe deg fleksible og praktiske valgmuligheter i en bred rekke av lysinnstillinger, som passer for ethvert bruksområde.

Enkel å oppleve

- Problemfri montering uten ledninger.

Lyseffekt

- Jevn lysfordeling

Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

Kontroll

- Justerbar fargetemperatur
- Kan dimmes
- Fire forhåndsinnstilte scener
- Fjernbetjening gir deg enkel styring av lysinnstillingene på opptil ti meters avstand.

8718696173848

Holdbarhet

- Lang levetid opptil 15 000 timer

Høydepunkter

Enkel installering

Jevn lysfordeling

Spre lyset jevnt på tvers av rommet.

Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

Justerbar fargetemperatur

Endre lyset fra å være klart og hvitt, til å være varmt og gult, slik at du slapper bedre av.

Kan dimmes

Gjør det mulig for deg å endre på stemningen ved å redusere lysstyrken på LED-belysningen fra klart hvitt, til en koselig glød – akkurat som på tradisjonelle lamper.

Fire forhåndsinnstilte scener

Gled deg over valget mellom ulike stemninger med enkle forhåndsinnstilte lysscener for alle typer anledninger.

Fjernbetjening gir deg enkel styring av lysinnstillingene på opptil ti meters avstand.

Skru lysene av eller på, eller endre lysstyrke og fargetemperatur, fra opptil ti meters avstand med fjernkontrollen.

Lang levetid opptil 15 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 15 000 timer.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Brun
- Materiale: Metall, Plast

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Spesielt designet for: Stue og soverom
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 1,86 kg
- Høyde: 8 cm
- Lengde: 43 cm
- Bredde: 43 cm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 15 000 time(r)
- Diameter: 430 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 3600
- Lysfarge: 2700–6500
- Strømnett: 220–240
- Dimmbar lysarmatur: RF Dim – Ikke bruk med dimmer
- LED: Ja
- Lyspære følger med: 28
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696173848
- Nettovekt: 1,86 kg
- Bruttovekt: 2,87 kg
- Høyde: 46 cm
- Lengde: 46 cm
- Bredde: 12,5 cm
- Materialenummer (12NC): 915005810301



Utgivelsesdato:
2024-02-05
Versjon: 0.291

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com