

PHILIPS

Stropna svetilka

Funkcionalno

CL800

rjava

Zatemnitev



8718696173848



Nastavitev zelene razpoloženjske svetlobe na dosegu rok

Ustvarite pravo vzdušje v vsakem trenutku. Z le nekaj kliki na daljinskem upravljalniku vam Philipsova stropna svetilka LED nudi prilagodljivost in udobje izbiranja med paleto nastavitev svetlobe za vsak trenutek.

Preprosta uporaba

- Enostavna namestitev, ki ne zahteva ožičenja.

Svetlobni učinek

- Enakomerna porazdelitev svetlobe

Vrhunska kakovost

- Tehnologija EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči

Upravljanje

- Nastavljiva temperatura barve
- Možnost zatemnitve
- 4 prednastavljeni prizori
- Daljinski upravljalnik zagotavlja enostavno upravljanje nastavitev svetlobe v dosegu 10 metrov.

8718696173848

Trpežnost

- Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Značilnosti

Enostavna namestitvev

Enakomerna porazdelitev svetlobe

Svetloba je po prostoru enakomerno porazdeljena.

Udobje oči

Nizka kakovost svetlobe lahko utruja oči. Ker veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, je ustrezna razsvetlitev doma bolj pomembna kot kadarkoli prej. Naši izdelki izpolnjujejo stroga preizkusna merila, vključno z migetanjem, utripanjem, bleščanjem, prikazom barv in zatemnjeno svetlobo, da se zagotovi skladnost z zahtevami tehnologije EyeComfort (udobje oči). Ne samo, da Philipsove sijalke LED poskrbijo za udobno svetlobo, ampak ostanejo takšne skozi celotno življenjsko dobo in dlje kot desetletje zagotavljajo dosledno kakovost svetlobe, svetilnost in barvo. Odločite se za svetlobo, ki je prijazna do oči. Vaše oči vam bodo hvaležne.

Nastavljiva temperatura barve

Preklopite z jasne bele svetlobe za koncentracijo na toplo rumeno svetlobo za sprostitev.

Možnost zatemnitve

Omogoča vam spreminjanje vzdušja z zmanjšanjem ravni svetlosti LED – s svetle bele svetlobe na prijetno svetlobo tradicionalnih svetilk.

4 prednastavljeni prizori

Uživajte v različnih vzdušjih s prednastavljenimi svetlobnimi prizori za vsako priložnost.

Daljinski upravljalnik zagotavlja enostavno upravljanje nastavitvev svetlobe v dosegu 10 metrov.

S tem daljinskim upravljalnikom lahko vklopite ali izklopite luči ali spremenite svetlost in barvo v dosegu 10 metrov.

Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 15.000 ur.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Rjava
- Material: Kovina, Plastika

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Da

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Dnevna soba in spalnica
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 1,86 kg
- Višina: 8 cm
- Dolžina: 43 cm
- Širina: 43 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Premer: 430 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 3600
- Barva svetlobe: 2700-6500
- Omrežno napajanje: 220-240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Možnost zatemnitve RF – ne uporabljajte z zatemnilnim stikalom
- LED: Da
- Moč priložene sijalke: 28

- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred I

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696173848
- Neto teža: 1,86 kg
- Bruto teža: 2,87 kg
- Višina: 46 cm
- Dolžina: 46 cm
- Širina: 12,5 cm
- Številka materiala (12NC): 915005810301



Datum izdaje: 2024-02-04
Različica: 0.291

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com