

# PHILIPS

Li – LED,  
свечевидная

светодиодный

4 Вт (25 Вт)

E14

Теплый белый свет

220—240 В



8718696454855



## Прозрачная свечевидная светодиодная лампа, приятный сияющий свет

Насладитесь теплым белым светом светодиодной лампы

### Экологичность

- Срок службы до 15 лет
- Невероятно низкое энергопотребление: экономия минимум 80 %

### Создайте теплую атмосферу

- Естественный теплый белый свет, похожий на свет лампы накаливания (2700 К)

### Мгновенное включение (светодиодный)

- Мгновенное включение

# Особенности

## Срок службы до 15 лет

Срок службы этой светодиодной лампы Philips составляет до 15 000 часов, что позволит создавать в Вашем доме нужную атмосферу в течение 15 лет.\*

## Невероятно низкое энергопотребление



Переходя на светодиодные лампы Philips, вы сразу же начинаете экономить до 80 % энергии, не жертвуя при этом качеством освещения и светоотдачей.

## Теплый белый свет (2700 К)

Свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в Кельвинах (К). Лампы с низким значением Кельвинов излучают теплое, мягкое свечение, тогда как лампы с более высоким значением отличаются холодным, более ярким светом.

## Мгновенное включение

Светодиодные лампы Philips обеспечивают высокую яркость сразу после включения. Вам больше не придется ждать!

# Технические характеристики

## Характеристики

- форма: свеча
- С регулировкой яркости: нет
- Форма лампы: Свечевидная лампа ненаправленного света
- Розетка: E14
- Код формы лампы: B35

## Размеры лампы

- Высота: 10,6 см
- Ширина: 3,5 см

## Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 0.7
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

## Световые характеристики

- Применение: Сияющий свет, Основное освещение
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 К
- Категория оттенка света: Теплый белый, теплый белый
- Номинальная светоотдача: 250 лм
- время запуска: 0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

## Прочее

- EyeComfort: Да

## Другие характеристики

- сила тока лампы: 35 mA

## Информация об упаковке

- Линейка продуктов: EyeComfort

### Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.4
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 4 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 25 В

### Размеры и вес изделия

- Длина: 10,6 см

### Расчетные значения

- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 250 лм
- расчетная мощность: 4 В

### Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz



Дата выпуска: 2023-11-10  
Версия: 0.502

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)