

PHILIPS

Лампа


СВІТЛОДІОДНА

7 Вт – 60 Вт

E27

Тепле біле світло

Без регулювання яскравості



8718696472187



Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Звична форма, яка вам подобається. Завдяки їй лампа виглядає як класична лампа розжарювання, однак заощаджує близько 80% енергії. Широкий кут променя забезпечує ідеальне освітлення в усіх напрямках.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Розроблено для комфорту ваших очей

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Ідеальні для освітлення кімнат

Більш, ніж просто освітлення

- Вінтажний стиль, сучасна світлодіодна технологія

Найважливіше

М'які світлодіоди, світло яких не ріже очі



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло — з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви можете робити ваше оточення

яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Ідеальні для освітлення загального призначення



Сучасне освітлення із застосуванням стандартних світлодіодних ламп Philips для основних потреб, ідеальне для освітлення кімнат.

Вінтажний стиль, сучасні світлодіоди

Класичні світлодіодні лампи базуються на стандартній енергоефективній світлодіодній технології. Тепер ви можете тішити погляд лампами у стилі «ретро», в яких найсучасніші технології поєднані з вінтажним дизайном.

Характеристики

Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Матовий

Розміри лампи

- Висота: 10,6 cm
- Вага: 0,035 kg
- Ширина: 6 cm

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Категорія кольору світла: Тепле біле світло
- Номінальний світловий потік: 806 lm
- Час увімкнення: <0.5 s

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 60 mA
- Ефективність: 115 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718696472187
- EOC: 871869647218701
- Назва продукту: LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 7 W
- Еквівалент потужності (Вт): 60 W
- Рівень енергоефективності: A++

Розміри та вага продукту

- Довжина: 11 cm

Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації:
15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 806 lm
- Номінальна потужність: 7 W

Технічні характеристики

- Частота: 50–60 Hz



Дата виходу: 2023-11-10
Версія: 0.591

© 2023 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com