

# PHILIPS

Li - LED,  
каплевидная

светодиодный

4 Вт (25 Вт)

E14

Теплый белый свет

220—240 В



8718696475225



## Прозрачная каплевидная светодиодная лампа, приятный сияющий свет

Насладитесь теплым белым светом светодиодной лампы

### Экологичность

- Срок службы до 15 лет
- Невероятно низкое энергопотребление: экономия минимум 80 %

### Создайте теплую атмосферу

- Естественный теплый белый свет, похожий на свет лампы накаливания (2700 К)

### Мгновенное включение (светодиодный)

- Мгновенное включение

# Особенности

## Срок службы до 15 лет

Срок службы этой светодиодной лампы Philips составляет до 15 000 часов, что позволит создавать в Вашем доме нужную атмосферу в течение 15 лет.\*

## Невероятно низкое энергопотребление



Переходя на светодиодные лампы Philips, вы сразу же начинаете экономить до 80 % энергии, не жертвуя при этом качеством освещения и светоотдачей.

## Теплый белый свет (2700 К)

Свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в Кельвинах (К). Лампы с низким значением Кельвинов излучают теплое, мягкое свечение, тогда как лампы с более высоким значением отличаются холодным, более ярким светом.

## Мгновенное включение

Светодиодные лампы Philips обеспечивают высокую яркость сразу после включения. Вам больше не придется ждать!

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- форма: шарик
- Регулировка яркости: нет
- Форма лампы: Каплевидная лампа ненаправленного света
- Розетка: E14
- Код формы лампы: P45

## размеры лампы

- высота: 8,8 см
- ширина: 4,5 см

## срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 0.7
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

## световые характеристики

- Применение: Сияющий свет, Основное освещение
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- цветовая температура: 2700 К
- Категория оттенка света: Теплый белый, теплый белый
- Номинальная светоотдача: 250 лм
- время запуска: 0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

## Прочее

- EyeComfort: Да

## другие характеристики

- сила тока лампы: 35 mA

## Информация об упаковке

- Линейка продуктов: EyeComfort

#### потребляемая мощность

- коэффициент мощности: 0.4
- напряжение: 220–240 Вт
- мощность в ваттах: 4 В
- эквивалент мощности лампы накаливания: 25 В

#### Размеры и вес изделия

- Длина: 8,8 см

#### расчетные значения

- расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 250 лм
- расчетная мощность: 4 В

#### Технические характеристики

- Частота: 50 bis 60

#### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696475225
- Масса нетто: 0,036 kg
- Масса брутто: 0,052 kg
- Высота: 12,600 см
- Длина: 4,600 см
- ширина: 4,600 см
- Номер материала (12NC): 929001142307



Дата выпуска: 2020-10-12  
Версия: 0.581

© 2020 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)