

# PHILIPS

Đèn trang trí Li -  
LED

LED

4 W (25 W)

E14

Ánh sáng trắng âm

220-240 V



8718696475225



## Đèn trang trí LED trong suốt mang ánh sáng lập lánh vào nhà bạn

Trải nghiệm đèn LED ánh sáng trắng âm

### Sự lựa chọn bền vững

- Bền lâu đến 15 năm
- Mức tiêu thụ năng lượng rất thấp; tiết kiệm ít nhất 80%

### Tạo không khí ấm áp

- Ánh sáng trắng âm áp giống như đèn sợi đốt (2700 K)

### Chiếu sáng tức thời (LED)

- Chiếu sáng tức thời ngay khi bật

# Những nét chính

## Bền lâu đến 15 năm

Với tuổi thọ lên tới 15.000 giờ, đèn LED Philips sẽ đảm bảo bầu không khí mà bạn mong muốn có thể bền lâu đến 15 năm.\*

## Mức tiêu thụ năng lượng rất thấp



Khi chuyển sang bóng đèn LED của Philips, ngay lập tức bạn sử dụng năng lượng ít hơn đến 80% mà không làm suy giảm chất lượng và độ sáng.

## Ánh sáng trắng âm áp (2700K)

Ánh sáng có nhiều nhiệt độ màu khác nhau và được chỉ báo bằng đơn vị Kelvin (K). Bóng đèn có giá trị Kelvin thấp sẽ tạo ra ánh sáng âm áp hơn, trong khi bóng đèn có giá trị Kelvin cao hơn sẽ cho ánh sáng mát mẻ, nhiều năng lượng hơn.

## Chiếu sáng tức thời ngay khi bật

Không cần chờ đợi: Bóng đèn LED của Philips cung cấp toàn bộ độ sáng ngay khi bạn bật.

# Các thông số

## Đặc điểm

- Hình dạng: Đèn chùm
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Hình dạng đèn: Đèn chùm có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E14
- Mã hình dạng đèn: P45

## Kích thước đèn

- Chiều cao: 8,8 cm
- Chiều rộng: 4,5 cm

## Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 0.7
- Tuổi thọ danh định: 15.000 h
- Số chu kỳ bật/tắt: 50.000

## Đặc điểm chiếu sáng

- Ứng dụng: Ánh sáng lập lánh, Ánh sáng cơ bản
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 2700 K
- Danh mục màu ánh sáng: Màu trắng dịu nhẹ, Ánh sáng trắng âm
- Quang thông danh định: 250 lm
- Thời gian khởi động: 0.5 s
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: Sáng hết công suất tức thì

## Những thông tin khác

- EyeComfort: Có

## Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 35 mA

## Thông tin đóng gói

- Dòng sản phẩm: Dịu mắt

## Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.4
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 4 W
- Công suất tương đương: 25 W

#### Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều dài: 8,8 cm

#### Giá trị định mức

- Tuổi thọ định mức: 15.000 h
- Quang thông định mức: 250 lm
- Công suất định mức: 4 W

#### Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

#### Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8718696475225
- Trọng lượng thực: 0,036 kg
- Tổng trọng lượng: 0,052 kg
- Chiều cao: 12,600 cm
- Chiều dài: 4,600 cm
- Chiều rộng: 4,600 cm
- Mã số chất liệu (12NC): 929001142307



Ngày phát hành:  
2021-03-01  
Phiên bản: 0.594

© 2021 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)