

PHILIPS

聚光燈

LED

4 W (35 W)

GU5.3 燈座

晝光色

非可調光式

8718696476277



適合居家照明的先進 LED 技術

頂級飛利浦 LED 燈泡使用暖白光凸顯物體。您可以省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

耐用

- 比白熾燈泡的壽命長 25 倍。

值得信任的明燈

- 您可放心的信賴飛利浦包裝說明。

選擇永續型解決方案

- 在任何空間皆安全且方便回收

規格

換燈泡的頻率降低

長效耐用，產品壽命長達 25 年，您可安心安裝，特別是燈具位於不好取下的位置時。壽命年限根據每年 1000 小時，365 天每天使用約 2.7 小時計算。

無紫外線或紅外線

光線不含紅外線、無紫外線，這表示在此光線下的布料與物品不會褪色。

不含有害物質

飛利浦 LED 燈絕對不含有害物質，因此在任何空間皆安全且方便回收。

焦點

特性

- 形狀: 聚光燈
- 可調式: 無
- 燈泡外型: 指向性聚光燈
- 插座: GU5.3

燈泡尺寸

- 高度: 4.9 cm
- 寬度: 5.02 cm

耐用

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 0.7
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 開關次數: 50,000

照明特性

- 應用: 重點照明
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 6500 K
- 光色類別: 晝光色
- 額定光通量: 260 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮

其他特性

- 燈電流: 520 mA
- 效率: 65 lm/W

耗電量

- 功率因數: >0.7
- 電壓: 12 V
- 瓦數: 4 W
- 可替換白熾燈泡瓦數: 35 W

產品尺寸與重量

- 長度: 4.9 cm

額定值

- 額定光束角度: 24 °
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 額定光通量: 260 lm
- 額定峰值強度: 1000 cd
- 額定功率: 4 W

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz



發行日期: 2023-11-10
版本: 0.417

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com