PHILIPS

Mum ve Lustre

LED

5,5 W-40 W

E14

Soğuk Beyaz

8718696543382



Mükemmel ışık kalitesiyle parlak LED aydınlatma

Son teknoloji LED ampul ile günlük iç mekan etkinlikleri için genel aydınlatma çözümü. Aydınlatmanızın kalitesinden ödün vermeksizin enerji maliyetlerinden anında tasarruf edecek ve ampul değiştirme sıklığını azaltacaksınız.

Yüksek kaliteli ışık
- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz
- Uzun kullanım ömürlü ampuller - 15 yıla kadar dayanır

Aydınlatmanın ötesinde ışık
- Günlük kullanım için basit LED

Özellikler

Nazik LED'ler, gözü yormaz



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlatabilirsiniz.

15.000 saatlik nominal ortalama kullanım ömrü



15.000 saate varan kullanım ömrü sayesinde ampullerinizi sık sık değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

Günlük kullanım için basit LED



Philips'in günlük kullanım LED'leri, temel aydınlatma ihtiyaçlarınız için idealdir. Güzel bir ışık ve uygun fiyatlı bir LED'den beklediğiniz güvenilir performansı sunar.

Teknik Özellikler

Özellikler
- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan mum
- Soket: E14
- Teknoloji: LED
- Cam türü: Şeffaf

Ampul boyutları
- Yükseklik: 10,6 cm
- Ağırlık: 0,036 kg
- Genişlik: 3,5 cm

Dayanıklılık
- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 50.000

Işık özellikleri
- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 4000 K
- Işık Renk Kategorisi: Soğuk Beyaz
- Nominal ışık akısı: 520 lm
- Başlama süresi: <0.5 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık
- Renk Kodu: 840 | CCT of 4000K

Diğer özellikler
- Lamba akımı: 50 mA
- Verim: 94 lm/W

Ambalaj bilgileri
- EAN: 8718696543382
- EOC: 871869654338201
- Ürün başlığı: LED 40W B35 E14 CW CL ND 1BC/6

Güç tüketimi
- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 5,5 W
- Watt eşdeğeri: 40 W

Ürün boyutları ve ağırlığı
- Uzunluk: 10,6 cm

Nominal değerler
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 520 lm
- Nominal güç: 5.5 W

Teknik özellikler
- Frekans: 50-60 Hz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı
- EAN/UPC - ürün: 8718696543382
- Net ağırlık: 0,034 kg
- Brüt ağırlık: 0,050 kg
- Yükseklik: 16,600 cm
- Uzunluk: 10,000 cm
- Genişlik: 3,700 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929001206058

Yayın tarihi: 2023-11-10
Sürüm: 0.175

© 2023 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com