

PHILIPS

Mum


LED

3,5 W-25 W

E14

Soğuk Beyaz

Dim edilemez



8718696543504



Dekoratif armatürler için buzlu LED mum ampuller

Philips LED ampuller; beyaz ışık, son derece uzun ömür ve anında fark edebileceğiniz önemli derecede enerji tasarrufu sağlar. Saf ve zarif tasarımıyla bu ampul, geleneksel mat ampullerinizi için mükemmel bir alternatiftir.

Yüksek kaliteli ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Uzun kullanım ömürlü ampuller - 15 yıla kadar dayanır

Aydınlatmanın ötesinde ışık

- Günlük kullanım için basit LED

Özellikler

Nazik LED'ler, gözü yormaz



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlatabilirsiniz.

15.000 saatlik nominal ortalama kullanım ömrü



15.000 saate varan kullanım ömrü sayesinde ampullerinizi sık sık değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

Günlük kullanım için basit LED



Philips'in günlük kullanım LED'leri, temel aydınlatma ihtiyaçlarınız için idealdir. Güzel bir ışık ve uygun fiyatlı bir LED'den beklediğiniz güvenilir performansı sunar.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan lustre
- Soket: E14
- Teknoloji: LED
- Cam türü: Buzlu

Ampul boyutları

- Yükseklik: 8,8 cm
- Ağırlık: 0,023 kg
- Genişlik: 4,5 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 50.000

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 4000 K
- Işık Renk Kategorisi: Soğuk Beyaz
- Nominal ışık akısı: 290 lm
- Başlama süresi: <0,5 s

Çeşitli

- Göz Rahatlığı: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 35 mA
- Verim: 82 lm/W

Paketleme bilgileri

- EAN: 8718696543504
- EOC: 871869654350401
- Ürün başlığı: LED 25W P45 E14 CW FR ND 1BC/6

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0,4
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 3,5 W
- Watt eşdeğeri: 25 W
- Enerji Verimliliği Etiket: A+

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 8,8 cm

Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 290 lm
- Nominal güç: 3.5 W

Teknik spesifikasyonlar

- Frekans: 50 bis 60

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696543504
- Net ağırlık: 0,036 kg
- Brüt ağırlık: 0,052 kg
- Yükseklik: 16,600 cm
- Uzunluk: 10,000 cm
- Genişlik: 4,700 cm
- Malzeme numarası (12NC):
929001205758



Yayın tarihi: 2020-10-12
Sürüm: 0.526

© 2020 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com