

PHILIPS

Spot

LED

4,6 W-50 W

GU10

Soğuk Beyaz



8718696562741



Soğuk Beyaz LED Işığı deneyimleyin

Bu Philips LED spot dim edilebilir, odaklanmış parlak ışık demeti, son derece uzun ömür ve önemli derecede enerji tasarrufu sağlar. Bu spot, GU10 duylu 50 W'lık spotlarınızın yerini mükemmel şekilde doldurur.

Yüksek kaliteli ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- %80'e varan enerji tasarrufu

Onlarca yıl dayanan yüksek kaliteli LED ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Özellikler

Nazik LED'ler, gözü yormaz



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlayabilirsiniz.

%80'e varan enerji tasarrufu



Işık kalitesinden ödün vermeden LED'lerin enerji tasarrufundan yararlanın. Mevcut akkor ve halojen ampullerinizi değiştirerek anında %80'den fazla tasarruf edin.

Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Yönlendirmeli reflektör
- Soket: GU10
- Teknoloji: LED

Ampul boyutları

- Yükseklik: 5,4 cm
- Ağırlık: 0,05 kg
- Genişlik: 5 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 50.000

Işık özellikleri

- Işın açısı: 36 °
- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 4000 K
- Işık Renk Kategorisi: Soğuk Beyaz
- Nominal ışık akısı: 390 lm
- Başlama süresi: 0,5 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık

Çeşitli

- GözRahatlığı: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 39 mA
- Verim: 84 lm/W

Paketleme bilgileri

- EAN: 8718696562741
- EOC: 871869656274101
- Ürün başlığı: LEDClassic 50W GU10 CW 36D ND SRT4

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 4,6 W
- Watt eşdeğeri: 50 W
- Enerji Verimliliği Etiketi: A++

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 5,4 cm

Nominal değerler

- Nominal ışın açısı: 36 °
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 390 lm
- Nominal en yüksek yoğunluk: 770 cd
- Nominal güç: 4.6 W

Teknik spesifikasyonlar

- Frekans: 50 bis 60

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696562741
- Net ağırlık: 0,052 kg
- Brüt ağırlık: 0,064 kg
- Yükseklik: 14,600 cm
- Uzunluk: 5,200 cm
- Genişlik: 9,000 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929001218258



Yayın tarihi: 2020-10-12
Sürüm: 0.202

© 2020 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com