

PHILIPS

Đèn chùm

LED

3 W (20 W)

Đui E27

Ánh sáng ban ngày mát mẻ

Sương giá

8718696564530



Bóng đèn LED hiện đại cho ngôi nhà bạn

Bóng đèn LED hiện đại cung cấp một giải pháp chiếu sáng chung cho các hoạt động trong nhà hàng ngày. Bạn sẽ tiết kiệm chi phí điện ngay lập tức và giảm tần suất phải thay bóng đèn mà không làm suy giảm chất lượng chiếu sáng của bạn

Biểu tượng của sự tin cậy

- Bạn có thể tin tưởng vào những gì nêu trên bao bì đóng gói của Philips

Tạo không khí ấm áp

- Độ hoàn màu cao (CRI > 80) cho màu sắc sống động

Lựa chọn cho giải pháp bền vững

- An toàn cho mọi căn phòng và tái chế thuận tiện

Ánh sáng vượt trội

- Chiếu sáng tức thời ngay khi bật

Những nét chính

Chất lượng đáng tin cậy

Philips giữ lời hứa của mình về hiệu quả của đèn LED. Bạn có thể tin những gì nêu trên bao bì đóng gói của Philips về độ sáng, tuổi thọ và những đặc tính tương đương về điện năng, tính bằng oát, đối với đèn sợi đốt.

Độ hoàn màu cao (CRI>80)



Chỉ số truyền màu (CRI) được dùng để mô tả hiệu ứng của một nguồn sáng trên diện mạo màu. Ánh sáng ngoài trời tự nhiên có CRI là 100 và được dùng làm tiêu chuẩn so sánh đối với tất cả các nguồn sáng khác. CRI của các bóng đèn LED Philips luôn cao hơn 80, gần với giá trị nguồn ánh sáng mặt trời, phản ánh mức độ chân thật và tự nhiên của màu sắc.

Không chứa các chất nguy hiểm

Đèn LED của Philips hoàn toàn không chứa các vật liệu nguy hiểm, giúp cho chúng trở nên an toàn với mọi căn phòng và tái chế thuận tiện.

Chiếu sáng tức thời ngay khi bật

Không cần chờ đợi: Bóng đèn LED của Philips cung cấp toàn bộ độ sáng ngay khi bạn bật.

Các thông số

Đặc điểm

- Hình dạng: Đèn chùm
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Hình dạng đèn: Đèn chùm có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E27

Kích thước đèn

- Chiều cao: 7,9 cm
- Chiều rộng: 4,5 cm

Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 10 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 0.7
- Tuổi thọ danh định: 10.000 h
- Số chu kỳ bật/tắt: 30.000

Đặc điểm chiếu sáng

- Ứng dụng: Ánh sáng dịu
- Góc chiếu: 150 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 6500 K
- Danh mục màu ánh sáng: Ánh sáng ban ngày mát mẻ
- Quang thông danh định: 200 lm
- Thời gian khởi động: <0.5 s
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: Sáng hết công suất tức thì

Những thông tin khác

- EyeComfort: Có

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 25 mA

Thông tin đóng gói

- Dòng sản phẩm: Đèn mắt

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.4
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 3 W
- Công suất tương đương: 20 W

Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều dài: 8 cm

Giá trị định mức

- Góc chiếu định mức: 150 °
- Tuổi thọ định mức: 10.000 h
- Quang thông định mức: 200 lm
- Công suất định mức: 3 W

Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8718696564530
- Trọng lượng thực: 0,034 kg
- Tổng trọng lượng: 0,049 kg
- Chiều cao: 9,600 cm
- Chiều dài: 4,600 cm
- Chiều rộng: 4,600 cm
- Mã số chất liệu (12NC): 929001160408



Ngày phát hành:
2021-06-13
Phiên bản: 0.567

© 2021 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com