

# PHILIPS

Đèn cầu

LED

11W (85W)

Đui E27

Ánh sáng trắng ấm

Sơ cấp giá

8718696567272



## Đèn LED bền lâu cho ánh sáng hoàn hảo

Bóng đèn LED Philips cung cấp ánh sáng trắng ấm áp đẹp mắt, thời gian sử dụng cực dài và khả năng tiết kiệm năng lượng cao ngay tức thời. Với thiết kế tao nhã và thuận tiện, bóng đèn này là sự thay thế hoàn hảo cho các bóng đèn sợi đốt dạng trong.

### Thiết kế cải tiến

- Tuổi thọ cao

### Dễ sử dụng

- Tránh được rắc rối của việc thay bóng đèn

### Được thiết kế mang lại chất lượng ánh sáng hoàn hảo

- Ánh sáng trắng ấm áp giống như đèn sợi đốt (2700 K)

### Ánh sáng vượt trội

- Chiêu sáng tức thời ngay khi bật

# Những nét chính

## Tuổi thọ 15 năm

Cho thời gian sử dụng dài hơn trong khi vẫn cung cấp cùng kiểu dáng và cảm nhận như đèn sợi đốt.

## Tránh rắc rối của việc thay bóng đèn

Là giải pháp thay thế bền lâu cho bóng đèn sợi đốt, bạn chỉ cần lắp đặt các bóng đèn LED của Philips rồi làm việc khác, đèn vẫn duy trì được chùm sáng đẹp mắt qua nhiều năm.

## Ánh sáng trắng âm áp (2700K)

Ánh sáng có nhiều nhiệt độ màu khác nhau và được chỉ báo bằng đơn vị Kelvin (K). Bóng đèn có giá trị Kelvin thấp sẽ tạo ra ánh sáng âm áp hơn, trong khi bóng đèn có giá trị Kelvin cao hơn sẽ cho ánh sáng mát mẻ, nhiều năng lượng hơn.

## Chiếu sáng tức thời ngay khi bật

Không cần chờ đợi: Bóng đèn LED của Philips cung cấp toàn bộ độ sáng ngay khi bạn bật.

# Các thông số

## Đặc điểm

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Hình dạng đèn: Đèn tròn có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E27

## Kích thước đèn

- Chiều cao: 16,6 cm
- Chiều rộng: 12 cm

## Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 0.7
- Tuổi thọ danh định: 15.000 h
- Số chu kỳ bật/tắt: 50.000

## Đặc điểm chiếu sáng

- Ứng dụng: Ánh sáng dịu
- Góc chiếu: 150 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 2700 K
- Danh mục màu ánh sáng: Ánh sáng trắng âm
- Quang thông danh định: 1055 lm
- Thời gian khởi động: <0.5 s
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: Sáng hết công suất tức thì

## Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 60 mA

## Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.7
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 11,5 W
- Công suất tương đương: 85 W

## Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều dài: 16,8 cm

## Giá trị định mức

- Góc chiếu định mức: 150 °
- Tuổi thọ định mức: 15.000 h
- Quang thông định mức: 1055 lm
- Công suất định mức: 11.5 W

## Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

## Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8718696567272
- Trọng lượng thực: 0,166 kg
- Tổng trọng lượng: 0,241 kg
- Chiều cao: 16,900 cm
- Chiều dài: 12,300 cm
- Chiều rộng: 12,300 cm
- Mã số chất liệu (12NC): 929001229607



Ngày phát hành:  
2022-01-20  
Phiên bản: 0.497

© 2022 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tam khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)