

# PHILIPS


Vela y lustre

LED


2 W - 25 W

E27

Blanco cálido



8718696573938



## Las bombillas vela LED transparentes aportan un atractivo brillo a tu hogar

Formas habituales que conoces y que te encantan. Tienen el clásico aspecto de las bombillas incandescentes, pero utilizan alrededor de un 80 % menos de energía. El amplio ángulo del haz de luz ofrece una distribución perfecta de la luz por toda la estancia.

### Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual

### Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a las bombillas halógenas estándar

### Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- Perfecta para la iluminación general de habitaciones

### Luz más allá del concepto de iluminación

- Estilo vintage, tecnología LED moderna

# Destacados

## LED suaves que no dañan la vista



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

## Sustituye a las halógenas estándar



Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, esta iluminación moderna LED estándar de bajo consumo resulta ideal para sustituir las bombillas halógenas estándar tradicionales.

## Estilo vintage, LED moderno

Las bombillas LED Classic se basan en la tecnología LED de bajo consumo estándar. Ahora puedes disfrutar de una bombilla de estilo retro con tecnología de vanguardia combinada con un diseño vintage.

## Perfecta para la iluminación general



Iluminación moderna con bombillas LED estándar de Philips para iluminación en todas partes, perfecta para iluminación general de habitaciones.

# Especificaciones

## Características

- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla esférica no direccional
- Portabombilla: E27
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Transparente

## Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000

## Dimensiones de la bombilla

- Altura: 8 cm
- Peso: 0,016 kg
- Anchura: 4,5 cm

### Características de la luz

- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Categoría de color de luz: Blanco cálido
- Flujo lumínico nominal: 250 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60% de luz: 100 % de luz al instante

### Varios

- Comodidad para la vista: Sí

### Otras características

- Corriente de la bombilla: 20 mA
- Eficiencia: 125 lm/W

### Información del embalaje

- EAN: 8718696573938
- EOC: 871869657393802
- Título del producto: LEDClassic 25W P45 E27 WW CL ND RF 1BC/6

### Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.41
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 2 W
- Potencia equivalente: 25 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A++

### Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 7,8 cm

### Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 250 lm
- Potencia nominal: 2 W

### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz



Fecha de emisión:  
2023-11-08  
Versión: 0.282

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)