

PHILIPS


Lumânare și lustră

LED

2 W – 25 W

E27

Alb cald



8718696573938



Becurile transparente cu LED, de tip lumânare, adaugă strălucire locuinței dvs.

Forme familiare pe care le cunoașteți și le adorați. Acestea vă oferă aspectul clasic al lămpilor incandescente, consumând, în același timp, cu 80% mai puțină energie. Unghiul larg al fasciculului luminos permite o distribuție perfectă, de jur împrejur.

Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu becurile cu halogen standard

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru iluminatul general al încăperii

Lumină dincolo de iluminare

- Stil vintage, tehnologie modernă cu LED-uri

Repere

LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpâire. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

Înlocuiește becurile cu halogen standard



Cu un design cu formă deosebită și dimensiuni familiare, acest bec cu LED standard oferă iluminat modern și economii de energie. Este înlocuitorul perfect și durabil al becurilor cu halogen standard tradiționale.

Stil vintage, LED modern

Becurile LED Classic se bazează pe tehnologia economică cu LED-uri standard. Acum te poți bucura de un bec în stil retro, cu tehnologie de ultimă oră combinată cu design vintage.

Perfect pentru iluminatul general



Iluminat modern, de jur împrejur, cu becuri standard cu LED de la Philips, perfect pentru iluminatul general al încăperii.

Specificații

Caracteristici

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Lustră nedirecțională
- Soclu: E27
- Tehnologie: LED
- Tip de sticlă: Transparent

Dimensiunile becului

- Înălțime: 8 cm
- Greutate: 0,016 kg
- Lățime: 4,5 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 a
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 20.000

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Categorie culoare lumină: Alb cald
- Flux luminos nominal: 250 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 20 mA
- Eficacitate: 125 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8718696573938
- EOC: 871869657393802
- Titlu produs: LEDClassic 25W P45 E27 WW CL ND RF 1BC/6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.41
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 2 W
- Putere echivalentă: 25 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A++

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 7,8 cm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 250 lm
- Putere nominală: 2 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.283

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com