

# PHILIPS

Lampu (Dapat diredupkan)

LED

4 W (40 W)


E27

Putih hangat

Dapat diredupkan



8718696574874



## Didesain agar terlihat

Bentuk familier yang Anda ketahui dan sukai. Lampu ini sekitar 80% lebih hemat energi dibandingkan lampu ringan biasa berkat teknologi LED hemat energi terkini dan 10 tahun lebih tahan lama

### Hemat energi

- Hemat energi hingga 80%

### Didesain untuk kualitas cahaya sempurna

- Teknologi LED modern bergaya vintage

### Lampu berkualitas tinggi

- Cahaya segala arah

### Menciptakan suasana yang diinginkan

- Dapat diredupkan\*\*\*

# Kelebihan Utama

## Hemat energi hingga 80%



Hemat energi hingga 80% dibandingkan lampu standar. Harga lampu ini sebanding dengan penghematan yang dihasilkan, sehingga Anda bisa menghemat uang tahun demi tahun. Karena itu, kurangi tagihan listrik Anda dan mulailah berhemat Sekarang.

## LED Classic (filamen)

Lampu LED Classic menggunakan teknologi LED standar hemat energi, namun LED diatur sedemikian rupa agar mirip dengan lampu pijar klasik. Kini Anda dapat memiliki lampu bergaya retro dengan teknologi canggih.

## Cahaya segala arah

Lensa inovatif ini memberikan penyebaran cahaya segala arah, mencegah bayangan yang biasanya muncul di ujung berkas cahaya. Hasilnya? Cahaya kuning natural di sekeliling.

## Dapat diredupkan\*\*\*



0% 100%

Lampu ini dapat digunakan dengan hampir semua peredup untuk menciptakan suasana yang diinginkan dengan peredupan halus hingga tingkat cahaya 10%.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Bentuk: bohlam
- Dapat diredupkan: Y
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27

## Dimensi lampu

- Tinggi: 148 mm
- Lebar: 64 mm

## Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 0.7
- Nominal masa pakai: 15.000 jam
- Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan: 20.000

## Karakteristik cahaya

- Penggunaan: Cahaya yang nyaman, Lampu umum
- Indeks sesuaian warna (CRI): 80
- Suhu warna: 2700 K
- Kategori Warna Cahaya: Warm White
- Flux cahaya nominal: 806 lm
- Waktu mulai: <0.5 s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika

## Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 40 mA

## Informasi kemasan

- Kelompok produk: LED Klasik

## Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.7
- Voltase: 220-240 V
- Watt: 7 W
- Watt yang setara: 70 W

## Nilai terukur

- Masa pakai terukur: 15.000 jam
- Flux cahaya terukur: 806 lm
- Daya listrik terukur: 7 W

**Dimensi dan berat kemasan**

- EAN/UPC - produk: 8718696574874
- Berat bersih: 0,060 kg
- Berat kotor: 0,090 kg
- Tinggi: 15,800 cm
- Panjang: 7,000 cm
- Lebar: 7,000 cm
- Nomor bahan (12NC): 929001228608



Tanggal dikeluarkan:  
2023-11-09  
Versi: 0.482

© 2023 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.