

PHILIPS

Lampadina
(intensità regolabile)

LED

8 W-50 W


E27

Flame

Regolabile



8718696575390



Un design pensato per distinguersi

Ti presentiamo la nuova serie Philips Deco LED vintage, una collezione che ricorda le tradizionali lampadine a incandescenza del passato. Si distinguono quando vengono utilizzate come elementi decorativi poiché aggiungono un tocco di nostalgia ai tuoi interni.

Adotta una soluzione sostenibile

- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni
- Fino all'80% di risparmio energetico

Una luce che non è solo illuminazione

- Tecnologia LED moderna dallo stile vintage

Pensata per distinguersi sia accesa che spenta

- Corda

In evidenza

Durata di vita di 15.000 ore



Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di

illuminazione perfetta per più di 15 anni.

Fino all'80% di risparmio energetico



Sfrutta il risparmio energetico dei LED senza rinunciare alla qualità della luce. Risparmia oltre l'80% di energia sostituendo le lampadine alogene o a incandescenza esistenti.

LED dallo stile vintage

Le lampadine LED Classic a risparmio energetico combinano la tecnologia LED all'avanguardia e il design vintage.

Corda

Questa lampadina può essere utilizzata insieme a una Corda Vintage di Philips per dare un tocco retrò alla tua casa.

Specifiche

Caratteristiche

- Regolabile: Sì
- Uso previsto: Interni
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Tecnologia: LED

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 14 cm
- Larghezza: 6,4 cm

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 a
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Durata nominale: 15.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2200 K
- Luce colorata: Flame
- Flusso luminoso nominale: 630 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: Massima intensità luminosa istantanea

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 52 mA
- Efficienza: 78 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718696575390
- EOC: 871869657539003
- Nome prodotto: LED classic 50W ST64 E27 2200K GOLD SRT4

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.7
- Tensione: 220-240 V
- Potenza effettiva (W): 8 W
- Potenza lampada equivalente (W): 50 W
- Etichetta di efficienza energetica (EEL): A+

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 14 cm

Valori stimati

- Durata nominale: 15.000 ore
- Flusso luminoso nominale: 630 lm
- Potenza nominale: 8 W

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.577

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com