

PHILIPS


Lamp

LED

7 W-60 W

E27

Warm wit



8718696576632



Een unieke lamp

Vertrouwde vormen waar je van houdt. Ze zien er hetzelfde uit als de klassieke gloeilampen, maar verbruiken circa 80 procent minder energie. De brede bundel zorgt voor een perfecte lichtverdeling rondom.

Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor algemene kamerverlichting

Light beyond illumination

- Vintagestijl, moderne LED-technologie

Kenmerken

Zachte LED's, aangenaam voor de ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu

uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Perfect voor algemene verlichting



Moderne verlichting met standaard Philips LED-lampen voor all-around verlichting, perfect voor algemene ruimteverlichting.

Moderne LED met een vintage look en feel

LED Classic-lampen zijn gebaseerd op de standaard energiebesparingstechnologie van LED's. Nu kunt u profiteren van een lamp in retrostijl die LED technologie combineert met een vintage design.

Specificaties

Kenmerken

- Dimbaar: Nee
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fittinghouder: E27
- Technologie: LED
- Type glas: Mat

Lampafmeting

- Hoogte: 10,6 cm
- Gewicht: 0,035 kg
- Breedte: 6 cm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Aantal schakelcycli: 20.000

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtkleurcategorie: Warm wit
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige lichtsterkte

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 60 mA
- Rendement: 115 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718696576632
- EOC: 871869657663202
- Producttitel: LED classic 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.51
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 7 W
- Vermogensequivalent: 60 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): A++

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 11 cm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Nominaal vermogen: 7 W

Technische specificaties

- Frequentie: 50 Hz

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696576632
- Nettogewicht: 42,000 g
- Brutoweight: 58,000 g
- Hoogte: 16,600 cm
- Lengte: 6,100 cm
- Breedte: 10,000 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929001243058



Publicatiedatum:
2023-11-09
Versie: 0.309

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com