

PHILIPS


Лампа

LED лампи

11 W-75 W

E27

Мека бяла светлина



8718696577059



Опитайте топла бяла светодиодна светлина

Светодиодните лампи Philips излъчват красива, топла бяла светлина, имат изключително дълъг живот, като моментално и значително намаляват потреблението на енергия. С изчистен и елегантен дизайн те са идеалният заместител на традиционните матирани крушки.

Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

Изберете устойчиво решение

- Дълготрайни лампи – издържат до 15 години

Много повече от осветление

- Обикновена светодиодна лампа за ежедневна употреба

Акценти

Нежни светодиоди, леки за очите



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да

създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

15 000 часа средна продължителност на живот



С продължителност на живота от 15 000 часа няма да Ви се налага често да сменяте лампите и ще се наслаждавате на перфектно осветление повече от 15 години.

Обикновена светодиодна лампа за ежедневна употреба



Ежедневното светодиодно осветление на Philips е идеално решение за основните ви нужди. Тези светодиоди ви осигуряват красива светлина и отлична ефективност на разумна цена.

Спецификации

Характеристики

- Подходящи за димиране: Не
- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Технология: LED лампи
- Вид стъкло: Матирана

Размери на лампата

- Височина: 11 cm
- Тегло: 0,067 kg
- Ширина: 6 cm

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 на
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Номинален живот: 15 000 h
- Брой цикли на включване и изключване: 50 000

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 200 градус(а)
- Неизменен цвят: 6SDCM
- Индекс на предаване на цветовете (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Категория на цветовете на светлината: Мека бяла светлина
- Номинален светлинен поток: 1055 lm
- Време за старт на лампата: <0.5 s
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: Моментално пълно светлоотдаване

Други характеристики

- Ток през лампата: 95 mA
- Ефикасност: 95 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8718696577059
- EOC: 871869657705902
- Заглавие на продукта: LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND RF 1BC/6

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: >0.5
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 11 W
- Еквивалент във ватове: 75 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): A+

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 11 cm

Обявени стойности

- Обявен ъгъл на лъча: 200 градус(а)
- Обявен живот: 15 000 h
- Обявен светлинен поток: 1055 lm
- Обявена мощност: 11 W

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz



Дата на издаване:
2023-11-07
Версия: 0.158

© 2023 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com