

PHILIPS


Pirn

LED

11–75 W

E27

Soe valge



8718696577059



Koge sooja valget LED-valgust

Philipsi LED-lambid pakuvad kaunist sooja valget valgust, eriti pikka kasutusiga ja kohest märkimisväärset energiasäästu. See puhta ja elegantse disainiga lamp sobib ideaalselt teie mattpinnaga tavalampide asemele.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

Jätkusuutlik valik

- Pika tööea lampipirnid – kestavad kuni 15 aastat

Valgus on rohkem kui valgustus

- Lihtne LED igapäevaseks kasutamiseks

Esiletõstetud tooted

Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Hinnanguliselt on keskmine tööiga 15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Lihtne LED igapäevaseks kasutamiseks



Philipsi igapäevane LED-lamp on täiuslik esmaste valgustusvajaduste rahuldamiseks. See tagab kauni valguse ja on LED-lambile omaselt usaldusväärne, kuid samas ka taskukohase hinnaga.

Spetsifikatsioon

Karakteristikud

- Hämardatav: Ei
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Tehnoloogia: LED
- Klaasi tüüp: Matt

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 11 cm
- Kaal: 0,067 kg
- Laius: 6 cm

Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aastat
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)
- Lülitustsüklite arv: 50 000

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 200 °
- Värviharmonia: 6SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Valguse värvi kategooria: Soe valge
- Nominaalne valgustugevus: 1055 lm
- Käivitusaeg: <0.5 s
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 95 mA
- Jõudlus: 95 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8718696577059
- EOC: 871869657705902
- Toote nimetus: LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND RF 1BC/6

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pinge: 220–240 V
- Aktiivvõimsus: 11 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 75 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 11 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihi nurk: 200 °
- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)
- Hinnanguline valgustugevus: 1055 lm
- Nimivõimsus: 11 W

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696577059
- Kaal pakendita: 0,070 kg
- Brutokaal: 0,084 kg
- Kõrgus: 16,600 cm
- Pikkus: 6,200 cm
- Laius: 10,000 cm
- Materjali number (12NC): 929001234417



Väljalaske kuupäev:
2023-11-08
Versioon: 0.162

© 2023 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com