

PHILIPS


Įprasta forma

LED

11–75 W

E27

Šiltai balta



8718696577059



Išbandykite šiltai baltos spalvos LED šviesą

„Philips“ šviesos diodų lemputės skleidžia nuostabią šiltą baltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir taupo energiją. Ši išgrynintos formos ir elegantiško dizaino lemputė pakeis tradicines matines lemputes.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Ilgalaikės lemputės – naudojamos iki 15 metų

Šviesa pranoksta apšvietimą

- Paprastas LED apšvietimas kiekvienai dienai

Ypatybės

Švelnios LED lemputės, kurios nevargina akių



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir

sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Vidutinė eksploatacijos trukmė – 15 000 val.



Kadangi naudojimo trukmė yra iki 15 000 val., mažiau vargsite dažnai keisdami apšvietimo lemputes ir mėgausitės idealiu apšvietimo sprendimu daugiau nei 15 metų.

Paprastas LED apšvietimas kiekvienai dienai



Kasdien naudojama „Philips“ šviesos diodų lemputė patenkins pagrindinius apšvietimo poreikius. Ši už prieinamą kainą įsigijama LED lemputė skleidžia jaukią šviesą ir puikiai veikia.

Specifikacijos

Savybės

- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Technologija: LED
- Stiklo tipas: Matinis

Lemputės matmenys

- Aukštis: 11 cm
- Svoris: 0,067 kg
- Plotis: 6 cm

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 a
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.
- Įjungimo ciklų skaičius: 50 000

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 200 laipsnis (-iai)
- Spalvų darna: 6SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Šviesos spalvos kategorija: Šiltai balta
- Nominalus šviesos srautas: 1055 lm
- Pradėjimo šviesti laikas: <0.5 s
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: Viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K

Kita

- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 95 mA
- Efektyvumas: 95 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8718696577059
- EOC: 871869657705902
- Gaminio pavadinimas: LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND RF 1BC/6

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 11 W
- Galios vatais atitikmuo: 75 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 11 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis spindulio kampas: 200 laipsnis (-iai)
- Nominalus vidutinis veikimo laikotarpis: 15 000 val.
- Nominalusis šviesos srautas: 1055 lm
- Nominalioji galia: 11 W

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8718696577059
- Grynas svoris: 0,070 kg
- Grynas svoris: 0,084 kg
- Aukštis: 16,600 cm
- Ilgis: 6,200 cm
- Plotis: 10,000 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929001234417



Išleidimo data: 2023-11-09
Versija: 0.162

© 2023 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com