

PHILIPS


Lamp

LED

8 W-60 W

E27

Warm wit



8718696577073



Ervaar warmwitte LED-verlichting

Philips LED-lampen geven een schitterend, warmwit licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. De lamp heeft een pure en elegante vormgeving en is de perfecte vervanging voor traditionele matte lampen.

Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

Kies voor een duurzame oplossing

- Lampen met lange levensduur - gaan tot 15 jaar mee

Light beyond illumination

- Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik

Kenmerken

Zachte LED's, aangenaam voor de ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Gemiddelde levensduur 15.000 uur



Met een levensduur van 15.000 uur hebt u minder gedoe, omdat de lampen minder vaak hoeven te worden vervangen, en geniet u meer dan 15 jaar van een ideale verlichtingsoplossing.

Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik



De Philips LED voor alledag is de perfecte lamp voor jouw basisbehoeften voor verlichting. Hij levert het mooie licht en de betrouwbare prestaties die je van een LED verwacht voor een betaalbare prijs.

Specificaties

Kenmerken

- Dimbaar: Nee
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fittinghouder: E27
- Technologie: LED
- Type glas: Mat

Lampafmeting

- Hoogte: 11 cm
- Gewicht: 0,049 kg
- Breedte: 6 cm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Aantal schakelcycli: 50.000

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 200 graden
- Kleurconsistentie: 6SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtkleurcategorie: Warm wit
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 70 mA
- Rendement: 100 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718696577073
- EOC: 871869657707302
- Producttitel: LED 60W A60 E27 WW 230V FR ND RF 1BC/6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 8 W
- Vermogensequivalent: 60 W

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 11 cm

Nominale waarden

- Gemeten bundelhoek: 200 graden
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Nominaal vermogen: 8 W

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696577073
- Nettogewicht: 0,065 kg
- Brutowicht: 0,084 kg
- Hoogte: 16,600 cm
- Lengte: 6,200 cm
- Breedte: 10,000 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929001234317



Publicatiedatum:
2023-11-09
Versie: 0.191

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com