

PHILIPS

Kapsül (Dim edilebilir)

LED

2 W - 20 W

G4

Sıcak Beyaz

Dimleme



8718696578636



Tanıdık ışık demeti yenilikçi tasarımla buluşuyor

Bu LED kapsül; parlak, dim edilebilir, her yere yayılan beyaz ışık sunar ve 12 Volt avizelerle birlikte kullanılmalıdır.

Yüksek kaliteli ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Uzun kullanım ömürlü ampuller - 15 yıla kadar dayanır
- %80'e varan enerji tasarrufu

Özellikler

Nazik LED'ler, gözü yormaz



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlayabilirsiniz.

15.000 saatlik nominal ortalama kullanım ömrü



15.000 saate varan kullanım ömrü sayesinde ampullerinizi sık sık değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

%80'e varan enerji tasarrufu



Işık kalitesinden ödün vermeden LED'lerin enerji tasarrufundan yararlanın. Mevcut akkor ve halojen ampullerinizi değiştirerek anında %80'den fazla tasarruf edin.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kısılabilir: Evet
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan kapsül
- Soket: G4
- Teknoloji: LED

Ampul boyutları

- Yükseklik: 4,8 cm
- Genişlik: 1,7 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 50.000

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz
- Nominal ışık akısı: 200 lm
- Başlama süresi: <0,5 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık
- Renk Kodu: 827 | CCT of 2700K

Çeşitli

- GözRahatlığı: Hayır

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 220 mA
- Verim: 100 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718696578636
- EOC: 871869657863601
- Ürün başlığı: LED 20W G4 WW 12V Dim SRT4

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.7
- Gerilim: 12 V
- Watt: 2 W
- Watt eşdeğeri: 20 W

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 4,8 cm

Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 200 lm
- Nominal güç: 2 W

Teknik özellikler

- Frekans: 50 Hz

Ampul özellikleri

- EAN/UPC - ürün: 8718696578636
- Yükseklik: 4,8 cm
- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- Lamba akımı: 220 mA
- Net ağırlık: 0,020 kg
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Kullanım amacı: İç mekan
- lumen bakım faktörü: 70%
- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Brüt ağırlık: 0,032 kg
- EAN: 8718696578636
- Nominal ışık akısı: 200 lm
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan kapsül
- Genişlik: 1,7 cm
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Yükseklik: 14,600 cm
- EOC: 871869657863601
- Soket: G4
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- GözRahatlığı: Hayır
- Uzunluk: 3,000 cm
- Ürün başlığı: LED 20W G4 WW 12V Dim SRT4
- Güç faktörü: 0.7
- Nominal güç: 2 W
- Teknoloji: LED
- Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz
- Genişlik: 9,000 cm
- Gerilim: 12 V
- Nominal ışık akısı: 200 lm
- Malzeme numarası (12NC): 929001235358
- Watt: 2 W
- Uzunluk: 4,8 cm
- Başlama süresi: <0.5 s
- Watt eşdeğeri: 20 W
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık
- Renk Kodu: 827 | CCT of 2700K
- Frekans: 50 Hz



Yayın tarihi: 2022-06-14
Sürüm: 0.384

© 2022 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com